

# アーム式 LED 拡大鏡

ILLUMINATED MAGNIFIER WITH LED LIGHT



製品情報

交換レンズ 2倍・4倍▶

拡大鏡システムレンズ



P377

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用！



LS2-175A



検査や細かな作業に



光をやわらげ反射を弱める  
スモークカバー

用途●精密部品などの組み立て、検査用に

材質●レンズ:硬質ガラス

●本体:スチール、プラスチック

特長●耐久性が高く、高寿命なLEDライト

●双眼で見やすい大型レンズ

●レンズを保護するフタ付

●見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ

仕様●定格電圧:AC100V

●定格周波数:50/60Hz

●定格消費電力:15W

●照度:5,500lx(レンズから対象物までの距離250mmの場合)

●色温度:約5,000K <昼白色>

●LED使用数:84個

●クランプ可能範囲:約10~60mm

●電源コード長:約1.8m

付属品●レンズ拭き

商品コード	品番	アーム長 (mm)	レンズ可視範囲 (mm)	倍率	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
140121	LS2-175A	下: 435 上: 425	φ 170	2 倍	3.4kg	29,000	040526
140124	LS4-150A	最大: 870	φ 140	4 倍	3.6kg	39,000	040670

顕微鏡

ファイバースコープ・内視鏡

サークルスコープ

点検鏡

ルーペ

