

ラジアスゲージ

RADIUS GAUGES



金型・製缶・溶接加工におすすめ！R部検査が簡単にできます！

- 用途** • 金型、治具、木型などのR部の検査に使用
- 材質** • 機械構造用炭素鋼
- 特長** • 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。



RG-32

| 商品コード | 品番 | 組枚数 | セット内容 R寸法 (mm) | 精度 (mm) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|-------|-----|--|---------|------|--------|---------------|
| 110923 | RG-34 | 34 | 1.0 ~ 3.0まで 0.25 トビ 3.5 ~ 7.0まで 0.5 トビ | ±0.1 | 65g | 3,000 | 044029 |
| 110922 | RG-32 | 32 | 7.5 ~ 15.0まで 0.5 トビ | ±0.1 | 115g | 3,000 | 044012 |
| 110921 | RG-30 | 30 | 15.5 ~ 20.0まで 0.5 トビ 21.0 ~ 25.0まで 1.0 トビ | ±0.1 | 110g | 3,000 | 044005 |

ラジアスゲージ セット・単品

RADIUS GAUGES



金型・製缶・溶接加工におすすめ！R部検査が簡単にできます！

ブロックゲージ

ピンゲージ

ピンバイス

 ピンゲージ
アクセサリ

ゲージ

リングゲージ

栓ゲージ

限界ゲージ

シクネスゲージ

テーパーゲージ

溶接ゲージ

その他ゲージ



セット

単品

ラジアスゲージ単品

| 商品コード | 品番 | 内容 R寸法 (mm) | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
|--------|---------|-------------|--------|---------------|
| 110881 | RGL-05 | 0.5 | 680 | 044111 |
| 110882 | RGL-10 | 1.0 | | 044128 |
| 110883 | RGL-15 | 1.5 | | 044135 |
| 110884 | RGL-20 | 2.0 | | 044142 |
| 110885 | RGL-25 | 2.5 | | 044159 |
| 110886 | RGL-30 | 3.0 | | 044166 |
| 110887 | RGL-35 | 3.5 | | 044173 |
| 110888 | RGL-40 | 4.0 | | 044180 |
| 110889 | RGL-45 | 4.5 | | 044197 |
| 110890 | RGL-50 | 5.0 | | 044203 |
| 110891 | RGL-55 | 5.5 | | 044210 |
| 110892 | RGL-60 | 6.0 | | 044227 |
| 110893 | RGL-65 | 6.5 | | 044234 |
| 110894 | RGL-70 | 7.0 | 044241 | |
| 110895 | RGL-75 | 7.5 | 1,100 | 044258 |
| 110896 | RGL-80 | 8.0 | | 044265 |
| 110897 | RGL-85 | 8.5 | | 044272 |
| 110898 | RGL-90 | 9.0 | | 044289 |
| 110899 | RGL-95 | 9.5 | | 044296 |
| 110900 | RGL-100 | 10.0 | | 044302 |
| 110901 | RGL-105 | 10.5 | | 044319 |
| 110902 | RGL-110 | 11.0 | | 044326 |
| 110903 | RGL-115 | 11.5 | | 044333 |
| 110904 | RGL-120 | 12.0 | | 044340 |
| 110905 | RGL-125 | 12.5 | | 044357 |
| 110906 | RGL-130 | 13.0 | | 044364 |

- 用途** • 金型、治具、木型などのR部の検査に使用
- 材質** • 機械構造用炭素鋼
- 特長** • 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。

ラジアスゲージセット

| 商品コード | 品番 | 組枚数 | セット内容 R寸法 (mm) |
|---------|--------|--------|------------------|
| 110875 | RG-26S | 26 | 0.5~13.0まで 0.5トビ |
| 精度 (mm) | 質量 | 標準小売価格 | JAN (4975846) |
| ±0.1 | 290g | 8,300 | 044104 |