



製品型式・寸法表

プラグ HP型 (おねじ取り付け用/テーパねじ)




製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	φD	C	H	T
2HP	R 1/4	40	32	20.5	17.5	六角19	Rc 1/4
3HP	R 3/8	68	38	25	22.5	六角23	Rc 3/8
4HP	R 1/2	124	44	32	27.5	六角29	Rc 1/2
6HP	R 3/4	148	50	35	27.5	六角32	Rc 3/4
66HP	R 3/4	232	51	40	28	二面35	Rc 3/4
8HP	R 1	361	61	47	36	二面41	Rc 1
10HP	R 1 1/4	886	80	64	58	二面58	Rc 1 1/4
12HP	R 1 1/2	810	80	64	58	二面58	Rc 1 1/2
16HP	R 2	3,307	115	100	83	二面90	Rc 2

プラグ HP-R型 (めねじ取り付け用/テーパねじ)




製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	φD	C	H	T
2HP-R	Rc 1/4	60	(49)	21	17.5	六角19	R 1/4
3HP-R	Rc 3/8	102	(55.5)	25	22.5	六角23	R 3/8
4HP-R	Rc 1/2	171	(63)	31	27.5	六角29	R 1/2
6HP-R	Rc 3/4	197	(66)	35	27.5	六角32	R 3/4

プラグ HP-GP型 (めねじ取り付け用/平行ねじ おすシート)




製品型式	※相手側取り付けサイズ	質量 (g)	適用 Oリング	寸法 (mm)						
				L	φD	A	B	C	H	T
2HP-GP	G 1/4	62	P-11	(52.5)	21	4.5	16	17.5	六角19	G 1/4B
3HP-GP	G 3/8	103	P-14	(60.5)	25	4.5	18	22.5	六角23	G 3/8B
4HP-GP	G 1/2	173	P-18	(66)	31	5.5	20	27.5	六角29	G 1/2B
6HP-GP	G 3/4	203	P-24	(69)	35	5.5	22	27.5	六角32	G 3/4B

プラグ HP-GS型 (めねじ取り付け用/平行ねじ めすシート)




製品型式	※相手側取り付けサイズ	質量 (g)	適用 Oリング	寸法 (mm)					
				L	φD	A	C	H	T
2HP-GS	G 1/4	59	P-11	(48)	21	11.5	17.5	六角19	G 1/4B
3HP-GS	G 3/8	99	P-14	(55.5)	25	13	22.5	六角23	G 3/8B
4HP-GS	G 1/2	167	P-18	(60.5)	31	14.5	27.5	六角29	G 1/2B
6HP-GS	G 3/4	191	P-24	(63.5)	35	16.5	27.5	六角32	G 3/4B

ソケット HS型 (おねじ取り付け用/テーパねじ)




製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	φD	H	T
2HS	R 1/4	134	49	27.5	二面19	Rc 1/4
3HS	R 3/8	226	60	33	二面23	Rc 3/8
4HS	R 1/2	485	72	43	二面35	Rc 1/2
6HS	R 3/4	460	72	43	二面35	Rc 3/4
66HS	R 3/4	569	78.5	47	二面35	Rc 3/4
8HS	R 1	1,042	93	58	二面46	Rc 1
10HS	R 1 1/4	2,586	138	87	二面58	Rc 1 1/4
12HS	R 1 1/2	2,510	138	87	二面58	Rc 1 1/2
16HS	R 2	7,286	198	123	二面80	Rc 2

ソケット HS-R型 (めねじ取り付け用/テーパねじ)




製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	φD	H	T
2HS-R	Rc 1/4	148	(66)	27.5	六角19	R 1/4
3HS-R	Rc 3/8	245	(77.5)	33	六角23	R 3/8
4HS-R	Rc 1/2	466	(90)	43	六角29	R 1/2
6HS-R	Rc 3/4	493	(93)	43	六角32	R 3/4

ソケット HS-GP型 (めねじ取り付け用/平行ねじ おすシート)



製品型式	※相手側取り付けサイズ	質量 (g)	適用 Oリング	寸法 (mm)						
				L	φD	A	B	H	T	
2HS-GP	G 1/4	149	P-11	(69.5)	27.5	4.5	16	六角19	G 1/4B	
3HS-GP	G 3/8	246	P-14	(82.5)	33	4.5	18	六角23	G 3/8B	
4HS-GP	G 1/2	476	P-18	(93)	43	5.5	20	六角29	G 1/2B	
6HS-GP	G 3/4	498	P-24	(96)	43	5.5	22	六角32	G 3/4B	

ソケット HS-GS型 (めねじ取り付け用/平行ねじ めすシート)



製品型式	※相手側取り付けサイズ	質量 (g)	適用 Oリング	寸法 (mm)				
				L	φD	A	H	T
2HS-GS	G 1/4	146	P-11	(65)	27.5	11.5	六角19	G 1/4B
3HS-GS	G 3/8	242	P-14	(77.5)	33	13	六角23	G 3/8B
4HS-GS	G 1/2	469	P-18	(87.5)	43	14.5	六角29	G 1/2B
6HS-GS	G 3/4	485	P-24	(90.5)	43	16.5	六角32	G 3/4B

※GP型の相手側取り付け形状は、JIS B 8363の管用平行めねじ めすシートユニオン継手および Oリングシール継手となります。GS型の相手側取り付け形状は、JIS B 8363の管用平行めねじ おすシートユニオン継手および Oリングシール継手となります。
●2HS型~8HS型(66HS型除く)には、スリーブストッパ(付きもあります)。

●ご使用前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。