

フェルトバフ

軸径 (シャンク) $\phi 6.0$

1パック5本入

	20,000min ⁻¹		16,000min ⁻¹			8,000min ⁻¹	16,000min ⁻¹	12,000min ⁻¹	8,000min ⁻¹	15,000min ⁻¹	
	$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 13$	$\phi 15$	$\phi 20$	$\phi 25$	$\phi 15$	$\phi 20$	$\phi 25$	$\phi 30$	$\phi 30$
ハード	53529	53530	53531	53532	53533	53534	53561	—	53563	53564	53565
ソフト	53539	53540	53541	53542	53543	53544	53571	53572	53573	53574	53575

軸径 (シャンク) $\phi 6.0$

1パック5本入

グリーンバフ 酸化クロム(青棒)含侵タイプ

	20,000min ⁻¹	16,000min ⁻¹			8,000min ⁻¹	16,000min ⁻¹	
	$\phi 10$	$\phi 15$	$\phi 20$	$\phi 25$	$\phi 15$	$\phi 20$	$\phi 20$
ソフト	53620	53621	53622	53623	53624	—	53626



- 各々の素材を重ね、小径フランジにて固定した軽量ソフトタイプのバフです。
- 重ね合わせたバフ素材により、最高にソフトなあたりで仕上げます。
- 研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適しています。
- 棒材、面材の表面、円筒内面等の仕上げ作業に便利でフレキシブルなバフです。

軸径 (シャンク) $\phi 2.34, \phi 3.0$ 積層ソフトバフ

1パック10本入

綿糸バフ

	11,000min ⁻¹		
	$\phi 15$	$\phi 21$	$\phi 25$
	8	12	14
$\phi 2.34$	53711	53712	—
$\phi 3.0$	—	53716	53717

軸径 (シャンク) $\phi 2.34, \phi 3.0$ 積層ソフトバフ

1パック10本入 布バフ

	15,000min ⁻¹		
	$\phi 15$	$\phi 23$	$\phi 30$
	6	7	9
$\phi 2.34$	53731	53732	—
$\phi 3.0$	—	53736	53737

軸径 (シャンク) $\phi 6.0$

1パック5本入 布バフ

	10,000min ⁻¹
	$\phi 30$
	25
$\phi 6.0$	53738

軸径 (シャンク) $\phi 3.0$

1パック10本入 布バフ

	15,000min ⁻¹
	$\phi 25$
	10
$\phi 3.0$	53741

軸径 (シャンク) $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10本入 ソフト綿バフ

	20,000min ⁻¹	
	$\phi 25$	$\phi 30$
	5	5
$\phi 2.34$	53745	—
$\phi 3.0$	53748	53749

軸径 (シャンク) $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10本入 ソフト綿バフ

	15,000min ⁻¹
	$\phi 20$
	10
$\phi 2.34$	—
$\phi 3.0$	53750

1パック10本入 フェルト重ねバフ

	11,000min ⁻¹	
	$\phi 22$	$\phi 25$
	7	7
$\phi 2.34$	53751	—
$\phi 3.0$	53756	53757

1パック10本入 セーム皮バフ

	20,000min ⁻¹	
	$\phi 23$	$\phi 25$
	8	8
$\phi 2.34$	53761	—
$\phi 3.0$	53765	53766

1パック10本入 セーム皮バフ

	15,000min ⁻¹
	$\phi 25$
	10
$\phi 2.34$	—
$\phi 3.0$	53771

▲ 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。