



研磨剤・研磨ツール

1パック1本入 セラファイバー砥石 (全長100mm)



粒度	カラー	1+ 2	1+ 4	1+ 6	1+ 10	2+ 4	2+ 6	2+ 10
#180	アイボリー	55614	55624	55654	55684	55724	55744	55764
#300	ブラウン	55615	55625	55655	55685	55725	55745	55765
#400	オレンジ	55616	55626	55656	55686	55726	55746	55766
#600	ブラック	55617	55627	55657	55687	55727	55747	55767
#800	ブルー	55618	55628	55658	55688	55728	55748	55768
#1000	ホワイト	55619	55629	55659	55689	55729	55749	55769
#1200	ピンク	55620	55630	55660	55690	55730	55750	55770

1パック2本入 セラファイバー 専用ハンドホルダ



平 (ホールド可能な厚み 0.5~2mm)

寸法: W12×D7×L145mm 重量: 13g


4種組み合わせ (2, 4, 6, 10mm 幅用) 55465

d	
2mm 幅用	55461
4mm 幅用	55462
6mm 幅用	55463
10mm 幅用	55464



【スティック砥石 スタンダードシリーズ】
破砕性の良いWA砥粒と特殊ボンドにより製作した、汎用性に優れた最も標準的な砥石です。
【スティック砥石 イエロー・フィニッシュシリーズ】
WA砥粒に硫黄処理を施し、チップポケットを少なくした砥粒集中度の高い中仕上げ用砥石です。
【スティック砥石 ブラウン・フィニッシュシリーズ】
WA砥粒をレジン(フェノール系樹脂)ボンドにより結合した砥石です。
【スティック砥石 グリーン・フィニッシュシリーズ】
高純度GC(シリコンカーバイト)砥粒を用いた高硬度の砥石です。

1パック1本入 丸ハンドホルダ (ピンバイス)




取り付け可能な軸径はφ2.7~3.0mmです。

重量: 22g


φ3mm 57631

1パック6本入 WA スティック砥石 スタンダードシリーズ




粒度	6	3	3	6
#150	56156	56161	56166	56166
#220	56122	56157	56162	56167
#320	56123	56158	56163	56168
#400	56124	56159	56164	56169
#600	56125	56160	56165	56170

1パック6本入 WA スティック砥石 イエロー・フィニッシュシリーズ




粒度	6	3	3	6
#120	56231	56241	56245	56245
#180	56217	56232	56242	56246
#220	56218	56233	56243	56247
#320	56219	56234	56244	56248

1パック6本入 WA スティック砥石 ブラウン・フィニッシュシリーズ



粒度	6	3	3	6
#100	56341	56361	56371	56381
#120	56342	56362	56372	56382
#180	56343	56363	56373	56383
#320	56345	56365	56375	56385
#600	56346	56366	56376	56386

1パック6本入 GC/Sic スティック砥石 グリーン・フィニッシュシリーズ



粒度	6	3	3	6
#240	56417	56432	56437	56442
#320	56418	56433	56438	56443
#400	56419	56434	56439	56444
#600	56420	56435	56440	56445

1パック1枚入 電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)

●ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットを、ドット(点)状に樹脂基材へ強力接着したシートです。



粒度	粒径	カラー	
#60	250 μ	グリーン	56701
#120	125 μ	ブラック	56702
#200	74 μ	レッド	56703
#400	40 μ	イエロー	56704
#800	20 μ	グレー	56705

裏面のり処理

1パック1枚入 電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)

●基材には超薄銅合金を使用、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。



粒度	サイズ(mm)		粒度	サイズ(mm)	
	100×20	100×50		100×20	100×50
#120	56731	56741	#600	56736	56746
#150	56732	56742	#800	56737	56747
#200	56733	56743	#1,200	56738	56748
#300	56734	56744	#1,800	56739	56749
#400	56735	56745			

裏面のり処理