

## ■ニードルスケーラ

溶接後のスラグ・スパッタや塗装・錆落としに最適！

# NHR-20



付属品・・・① 耐振ショートホースR1/4  
② 3φニードル×180L 12本

**力強く**

**低振動**

**用途**

- ・ 溶接後のスラグ、スパッタのはつり
- ・ 鉄板の錆落とし
- ・ 塗装面のはくり
- ・ 凹凸面のはつり

型式	装着ニードル数	打撃数 min <sup>-1</sup>	ピストン径 mm	ピストンストローク mm	全長 mm	質量 kg	ホース口径取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min
NHR-20	3φ x 12本	4,000	20	27.5	245	2.1	1/4	9.5	0.2

## ■フラックスハンマ

### ●イーजीキャップホルダタイプ

使いやすくなって新登場！ ハイパワー 打撃エネルギー 10%up(当社比)

**Point 1** 標準付属！・・・耐振ショートホースR1/4



程良い長さの全長460mm 柔らか～いゴムホース

**Point 2** 新採用！・・・樹脂グリップですべらない



NF-20

付属品  
耐振ショートホース R1/4

### チゼルのラインアップ(別売り)

★標準タイプ

NF-20	ストレートフラットチゼル	幅 mm	全長mm	コードNo.
<p>先端形状</p>		9	130	17300842★
			155	17300843
			200	17300844
			250	17300845
			300	17300846

**Point 3** 工具不要！・・・簡単チゼル脱着



指でストップリングを外して

あとはホルダを回してチゼルを抜けば脱着完了！

型式	打撃数 min <sup>-1</sup>	ピストン径 mm	ピストンストローク mm	全長 mm	質量 kg	ホース口径取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min
NF-20	5,000	20	17	200	0.88	1/4	6.3	0.15