

一般鋼・鋳鉄
ステンレス鋼等の研磨

アートディスク AD

軽快な作業性と優美な仕上がり。
技と美の結晶、アートディスク。



アートディスク AD

サイズ (mm) (外径×孔径)	と材	粒度								仕様	外装入数 (内装×個数)	最高使用 回転数		
		40	60	80	100	120	150	180	240				320	400
一般鋼														
100×15	A	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	-	50枚 (10枚入×5)	13,600min ⁻¹
一般鋼・鋳鉄														
100×15	Z	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	50枚 (10枚入×5)	13,600min ⁻¹
ステンレス鋼・合金鋼														
100×15	GZ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	50枚 (10枚入×5)	13,600min ⁻¹
石材・ガラスなどの非金属														
100×15	C	-	-	△	-	△	-	-	-	-	-	-	50枚 (10枚入×5)	13,600min ⁻¹

仕様：(-) …耐久力重視、(S) …切れ味重視
○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし

一般鋼・鋳鉄
ステンレス鋼等の研磨

デュアルディスク DD

特殊基材との複合構造で、ソフトタッチ
の研磨作業を実現します。研磨布をムダ
なく使用でき、製品寿命は大幅に伸びま
した。



デュアルディスク DD

サイズ (mm) (外径×孔径)	と材	粒度								仕様	外装入数 (内装×個数)	最高使用 回転数		
		40	60	80	100	120	150	180	240				320	400
一般鋼														
100×15	AA	○	○	○	○	○	△	○	○	△	△	S	50枚 (5枚入×10)	12,600min ⁻¹
180×22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	25枚 (5枚入×5)	7,600min ⁻¹
一般鋼・鋳鉄														
100×15	Z	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	S	50枚 (5枚入×10)	12,600min ⁻¹
180×22		△	-	△	-	-	-	-	-	-	-	S	25枚 (5枚入×5)	7,600min ⁻¹
ステンレス鋼・合金鋼														
100×15	WA	△	○	○	○	○	○	○	○	-	-	S	50枚 (5枚入×10)	12,600min ⁻¹
100×15		○	○	△	-	-	-	-	-	-	-	S	50枚 (5枚入×10)	12,600min ⁻¹
180×22	SZ	○	△	-	-	-	-	-	-	-	-	S	25枚 (5枚入×5)	7,600min ⁻¹
180×22		○	△	-	-	-	-	-	-	-	-	S	25枚 (5枚入×5)	7,600min ⁻¹
アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属														
100×15	CC	-	-	-	-	△	-	-	△	-	-	S	50枚 (5枚入×10)	12,600min ⁻¹

仕様：(S) …ソフト
○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし

ネジ付

一般鋼・ステンレス鋼
合金鋼の研磨

ワンタッチ
アートディスク AD-1

締付金具が不要になり、装着が
簡単になりました。



ワンタッチアートディスク AD-1

サイズ (mm) (外径×ネジ径)	と材	粒度				仕様	外装入数 (内装×個数)	最高使用 回転数
		60	80	100	120			
一般鋼								
100×M10 (ネジ付)	A	○	○	△	△	S	50枚 (10枚入×5)	12,000min ⁻¹
ステンレス鋼・合金鋼								
100×M10 (ネジ付)	GZ	○	○	-	-	S	50枚 (10枚入×5)	12,000min ⁻¹

仕様：(S) …切れ味重視
○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし

一般鋼・ステンレス鋼
の研磨

ウルトラディスク UD

高い性能を維持しながらコスト
パフォーマンスを追求。



ウルトラディスク UD

サイズ (mm) (外径×孔径)	と材	粒度				外装入数 (内装×個数)	最高使用 回転数	
		40	60	80	100			120
100×15	A	○	○	○	○	○	100枚 (20枚入×5)	13,600min ⁻¹

○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし