

# RA・RAB RA形制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外用 保護等級 片扉 IP54 (カテゴリー2)
屋内用 保護等級 両扉 IP4X
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h
塗装性能 (塩酸・アルカリ) 120h
RoHS
低ホルムアルデヒド (塩水噴霧) F☆☆☆☆
ハンドル 鍵違い対応
レーザー 穴加工
粉体塗装

## 水切構造、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット!

- 左右に連結が可能です。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	RAタイプ(鉄製基板2.3mm) RABタイプ(木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200)	
扉 形 式	片扉又は両扉	

**オプション**

- BP17 水抜きキャップ (673頁)
- FCX-Z5AS アースパーセット (727頁)
- BP12-M 検針窓 (丸形) (668頁)
- BP21-C パネル用レール③ (RAタイプ、RAVタイプ用) (685頁)

---

**関連商品**

- SR ステンレス SR形制御盤キャビネット (288・289頁)

ご注意 両扉の製品は防水性がありません。屋内用ですのでご注意ください。

片扉：屋内・屋外用 **IP54** (カテゴリー2)

〔両扉：屋内用 **IP4X**〕

ライトベージュ塗装 LB色 (5Y7/1) 日塗工F25-70B

クリーム塗装 クリーム色 (2.5Y9/1) 日塗工F22-90B

フカサ **120mm**

単位 / mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		1コ標準価格 円	一梱入数	扉形式	外形寸法			基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg		
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	RA	RAB	RA	RAB	
◎	RA12-33	◎	RAB12-33		13,000	2コ	片扉	300	300	120	220	220	102	89	5.7	5.0	
◎	RA12-34	◎	RAB12-34		13,500	2コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	7.7	6.7	
◎	RA12-35	—	—		15,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	9.3	—	
◎	RA12-43	◎	RAB12-43		13,500	2コ	〃	400	300	〃	320	220	〃	89	7.7	6.7	
◎	RA12-44	◎	RAB12-44		17,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.8	8.5	
◎	RA12-45	—	—		19,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	11.8	—	
◎	RA12-46	—	—		21,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	13.8	—	
◎	RA12-53	◎	RAB12-53		17,500	1コ	〃	500	300	〃	420	220	〃	—	9.3	8.1	
◎	RA12-54	—	—		21,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	11.8	—	
◎	RA12-55	—	—		25,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	14.3	—	
◎	RA12-56	—	—		29,000	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	16.8	—	
◎	RA12-57	—	—		32,000	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	19.2	—	
◎	RA12-64	—	—		25,500	1コ	〃	600	400	〃	520	320	〃	—	13.9	—	
◎	RA12-65	—	—		29,000	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	16.8	—	
◎	RA12-66	—	—		34,000	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	19.7	—	
◎	RA12-67	—	—		36,000	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	22.6	—	
◎	RA12-68	—	—		39,000	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	25.5	—	
◎	RA12-75-1	—	—		32,000	1コ	〃	700	500	〃	620	420	〃	—	19.2	—	
◎	RA12-76-1	—	—		36,000	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	22.6	—	
◎	RA12-710-1	—	—		43,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	920	96	—	35.6	—
◎	RA12-86-1	—	—		39,000	1コ	〃	800	600	〃	720	520	102	—	25.5	—	

フカサ **160mm**

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		1コ標準価格 円	一梱入数	扉形式	外形寸法			基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	RA	RAB	RA	RAB
◎	RA16-33	◎	RAB16-33		14,500	2コ	片扉	300	300	160	220	220	142	129	6.2	5.5
◎	RA16-34	◎	RAB16-34		15,500	2コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	8.4	7.4
◎	RA16-35	◎	RAB16-35		17,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.2	9.0
◎	RA16-43	◎	RAB16-43		15,500	2コ	〃	400	300	〃	320	220	〃	〃	8.4	7.4
◎	RA16-44	◎	RAB16-44		19,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.6	9.3
◎	RA16-45	—	—		22,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	12.7	—
◎	RA16-46	—	—		27,500	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	14.9	—
◎	RA16-47	—	—		31,000	1コ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	—	16.3	—

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。価格は同価格です。[例]RA12-33→RA12-33Cとなります。

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

■木製基板付も承りますのでご用命ください。