

屋外用 IP44

●屋根付

フカサ 200mm

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工F22-90B

単位/mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸法			取付基板寸法	有効フカサ		製品質量kg				
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分				ヨコ	タテ	フカサ		タテ	ヨコ	タテ	OR	ORB	OR	ORB
◎	OR20-34	◎	ORB20-34		25,500	1	片扉	300	400	200	430	220	320	182	169	10.3	9.5	
◎	OR20-43	◎	ORB20-43		26,000	1	〃	400	300	〃	330	320	220	〃	〃	10.5	9.7	
◎	OR20-44	◎	ORB20-44		27,500	1	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	12.8	11.7	
◎	OR20-45	◎	ORB20-45		33,000	1	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	15.0	13.5	
◎	OR20-46	◎	ORB20-46		35,000	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	17.2	15.4	
◎	OR20-48	◎	ORB20-48		44,500	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	21.7	19.3	
◎	OR20-410	◎	ORB20-410		48,500	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	176	〃	26.8	23.2	
◎	OR20-414	◎	ORB20-414		70,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	36.1	31.1	
◎	OR20-53	◎	ORB20-53		30,000	1	〃	500	300	〃	330	420	220	182	〃	12.6	11.5	
◎	OR20-54	◎	ORB20-54		33,000	1	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	15.2	13.7	
◎	OR20-55	◎	ORB20-55		35,000	1	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	17.9	16.0	
◎	OR20-56	◎	ORB20-56		37,000	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	20.6	18.3	
◎	OR20-57	◎	ORB20-57		44,500	1	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	23.3	20.5	
◎	OR20-58	◎	ORB20-58		48,500	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	25.9	22.8	
◎	OR20-59	◎	ORB20-59		51,500	1	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	28.6	25.0	
◎	OR20-510	◎	ORB20-510		53,500	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	176	〃	31.7	27.2	
◎	OR20-512	◎	ORB20-512		64,500	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	37.1	31.7	
◎	OR20-514	◎	ORB20-514		75,500	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	43.0	39.6	
◎	OR20-516	◎	ORB20-516		86,500	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	48.5	45.2	
◎	OR20-64	◎	ORB20-64		35,000	1	〃	600	400	〃	430	520	320	182	〃	17.7	15.9	
◎	OR20-65	◎	ORB20-65		37,000	1	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	20.8	18.5	
◎	OR20-66	◎	ORB20-66		42,500	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	23.9	21.0	
◎	OR20-67	◎	ORB20-67		48,500	1	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	27.0	23.6	
◎	OR20-68	◎	ORB20-68		51,500	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	30.1	26.2	
◎	OR20-69	◎	ORB20-69		53,500	1	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	33.2	28.7	
◎	OR20-610	◎	ORB20-610		55,500	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	176	〃	36.8	31.4	
◎	OR20-611	◎	ORB20-611		64,500	1	〃	〃	1,100	〃	1,130	〃	1,020	〃	〃	40.1	34.1	
◎	OR20-612	◎	ORB20-612		68,500	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	43.1	36.6	
◎	OR20-613	◎	ORB20-613		74,500	1	〃	〃	1,300	〃	1,330	〃	1,220	〃	〃	46.6	39.4	
◎	OR20-614	◎	ORB20-614		80,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	49.8	45.1	
◎	OR20-616	◎	ORB20-616		88,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	56.2	50.4	
◎	OR20-75-1	◎	ORB20-75-1		41,000	1	〃	700	500	〃	530	620	420	182	〃	23.7	20.9	
◎	OR20-76-1	◎	ORB20-76-1		48,500	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	27.3	23.9	
◎	OR20-76-2	◎	ORB20-76-2		52,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	28.4	25.0	
◎	OR20-77-1	◎	ORB20-77-1		51,500	1	片扉	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	30.8	26.8	
◎	OR20-77-2	◎	ORB20-77-2		55,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	32.1	28.1	
◎	OR20-78-1	◎	ORB20-78-1		53,500	1	片扉	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	34.4	29.8	
◎	OR20-78-2	◎	ORB20-78-2		57,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	35.8	31.2	
◎	OR20-710-1	◎	ORB20-710-1		58,500	1	片扉	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	176	〃	41.9	36.6	
◎	OR20-712-1	◎	ORB20-712-1		70,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	49.0	41.4	
◎	OR20-714-1	◎	ORB20-714-1		82,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	54.7	45.8	
◎	OR20-714-2	◎	ORB20-714-2		85,500	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	59.9	52.8	
◎	OR20-716-1	◎	ORB20-716-1		93,500	1	片扉	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	61.7	51.4	
◎	OR20-84-2	◎	ORB20-84-2		48,500	1	両扉	800	400	〃	430	720	320	182	★	★	22.5	20.2
◎	OR20-85-2	◎	ORB20-85-2		52,000	1	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	★	★	26.9	23.6
◎	OR20-86-1	◎	ORB20-86-1		51,500	1	片扉	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	30.6	26.7	
◎	OR20-86-2	◎	ORB20-86-2		55,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	31.8	27.9	
◎	OR20-88-1	◎	ORB20-88-1		60,000	1	片扉	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	38.6	33.2	
◎	OR20-88-2	◎	ORB20-88-2		64,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	40.1	34.7	
◎	OR20-810-1	◎	ORB20-810-1		66,500	1	片扉	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	176	〃	47.0	39.7	
◎	OR20-810-2	◎	ORB20-810-2		70,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	48.0	40.7	
◎	OR20-811-2	◎	ORB20-811-2		73,500	1	〃	〃	1,100	〃	1,130	〃	1,020	〃	★	★	52.2	44.1

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。

【注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]OR20-34→OR20-34Cとなります。