

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

●屋根付

フカサ 250mm

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	OR25-75-1	42,500	1	片扉	700	500	250	530	620	420	232	25.4
◎	OR25-76-1	51,500	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	29.0
◎	OR25-78-1	56,500	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	36.3
◎	OR25-79-1	59,500	1	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	40.0
◎	OR25-710-1	63,000	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	226	44.1
◎	OR25-711-1	68,500	1	〃	〃	1,100	〃	1,130	〃	1,020	〃	48.0
◎	OR25-712-1	74,500	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	51.5
◎	OR25-713-1	80,000	1	〃	〃	1,300	〃	1,330	〃	1,220	〃	55.5
◎	OR25-714-1	86,500	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	57.5
◎	OR25-714-2	90,000	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	60.5
◎	OR25-716-1	97,000	1	片扉	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	66.8
◎	OR25-86-1	55,000	1	〃	800	600	〃	630	720	520	232	32.5
◎	OR25-88-1	63,000	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	40.7
◎	OR25-810-1	73,000	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	226	49.4
◎	OR25-810-2	76,500	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	50.3
◎	OR25-812-1	82,000	1	片扉	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	57.6
◎	OR25-812-2	85,500	1	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	58.9
◎	OR25-814-1	90,000	1	片扉	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	64.4
◎	OR25-816-1	109,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	72.5
◎	OR25-106-2	69,000	1	両扉	1,000	600	〃	630	920	520	★	40.6
◎	OR25-108-2	76,500	1	〃	〃	800	〃	830	〃	720	★	50.7
◎	OR25-109-2	82,000	1	〃	〃	900	〃	930	〃	820	★	55.0
◎	OR25-1010-2	87,000	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	★	60.9
◎	OR25-1012-2	99,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	★	71.1
◎	OR25-1014-2	113,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	★	79.6
◎	OR25-1016-2	129,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	★	89.6
◎	OR25-127-2	78,000	1	〃	1,200	700	〃	730	1,120	620	★	53.5
◎	OR25-129-2	87,000	1	〃	〃	900	〃	930	〃	820	★	64.3
◎	OR25-1210-2	100,000	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	★	71.4
◎	OR25-1212-2	117,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	★	83.3
◎	OR25-1214-2	134,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	★	93.4
◎	OR25-1216-2	149,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	★	105.1
◎	OR25-1410-2	115,000	1	〃	1,400	1,000	〃	1,030	1,320	920	★	80.2
◎	OR25-1412-2	134,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	★	93.7
◎	OR25-1416-2	177,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	★	122.9

フカサ 300mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	OR30-45	36,000	1	片扉	400	500	300	530	320	420	282	17.1
◎	OR30-46	41,000	1	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	19.7
◎	OR30-56	46,500	1	〃	500	〃	〃	〃	420	〃	〃	23.3
◎	OR30-68	60,000	1	〃	600	800	〃	830	520	720	〃	33.8
◎	OR30-78-1	66,500	1	〃	700	〃	〃	〃	620	〃	〃	38.3
◎	OR30-710-1	74,500	1	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	276	46.4
◎	OR30-714-1	102,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	62.0
◎	OR30-129-2	93,500	1	両扉	1,200	900	〃	930	1,120	820	★	68.1

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】OR25-75-1→OR25-75-1◎となります。

【注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

●フカサ250mm・300mmタイプの本製基板付も承りますのでご用命ください。