

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット！

- E-A 基台付と E-A-N 基台なしを取り揃えております。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。(深さ250はボデー側面の溶接ナットはありません)
- 天面は照明パネル(オプション131頁参照)の取付けが可能です。
- ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。(深さ250を除く)
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。



E35-814A E50-1019A

関連商品

SE ステンレス自立制御盤キャビネット (302頁) もございますのでご用命ください。

屋内用  
片扉 **IP5X** (カテゴリー2)  
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工F25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工F22-90B

■基台付タイプ(E-A)

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 下面開口プレート1.6mm	基台フカサ250mmは3.2mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (キーNo.N200)	(小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上
扉 形 式	片扉又は両扉	

フカサ **250mm** 基台付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎◎	<b>E25-716A</b>	104,000	1	片扉	700	1,600	250	1,650	1,701	580	1,480	224	95
◎◎	<b>E25-719A</b>	122,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	111
◎◎	<b>E25-816A</b>	120,000	1	〃	800	1,600	〃	1,650	1,710	680	1,480	〃	106
◎◎	<b>E25-819A</b>	137,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	123
◎◎	<b>E25-821A</b>	178,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	135
◎◎	<b>E25-823A</b>	199,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	146
◎◎	<b>E25-1016A</b>	167,000	1	両扉	1,000	1,600	〃	1,650	1,710	880	1,480	224*	136
◎◎	<b>E25-1019A</b>	201,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃*	156
◎◎	<b>E25-1021A</b>	240,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215*	171
◎◎	<b>E25-1023A</b>	252,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃*	185
◎◎	<b>E25-1216A</b>	204,000	1	〃	1,200	1,600	〃	1,650	1,710	1,080	1,480	224*	155
◎◎	<b>E25-1219A</b>	240,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃*	179
◎◎	<b>E25-1221A</b>	275,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215*	197
◎◎	<b>E25-1223A</b>	286,000	1	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃*	213
◎◎	<b>E25-1419A</b>	261,000	1	〃	1,400	1,900	〃	1,950	2,010	1,280	1,780	224*	204
◎◎	<b>E25-1421A</b>	302,000	1	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215*	230
◎◎	<b>E25-1619A</b>	302,000	1	〃	1,600	1,900	〃	1,950	2,010	1,480	1,780	212*	236

フカサ **350mm** 基台付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎◎	<b>E35-57A</b>	53,000	1	片扉	500	700	350	750	801	420	620	330	44
◎◎	<b>E35-68A</b>	68,500	1	〃	600	800	〃	850	901	520	720	〃	55
◎◎	<b>E35-79A</b>	84,500	1	〃	700	900	〃	950	1,001	620	820	〃	65
◎◎	<b>E35-710A</b>	91,500	1	〃	〃	1,000	〃	1,050	1,101	〃	920	324	73
◎◎	<b>E35-712A</b>	101,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,301	〃	1,120	〃	82
◎◎	<b>E35-714A</b>	110,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,501	580	1,280	〃	96
◎◎	<b>E35-716A</b>	138,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	106
◎◎	<b>E35-718A</b>	162,000	1	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	117
◎◎	<b>E35-719A</b>	173,000	1	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	122

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]E25-716A→E25-716ACとなります。

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより68mm引いた寸法となります。

【注意】 1.フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。  
2.自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。  
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。[関連オプション:L型固定金具、基台安定板(125・126頁)]