

屋内用
片扉 IP5X (カテゴリ-2)
両扉 IP4X

ライトベージュ塗装
LB色 (5V7-1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5V9-1)
日塗工H22-90B

フカサ 500mm 基台付

単位: mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法		アイボルト含 寸法タテ		鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	◎	E50-710A		116,000	片扉	700	1,000	500	1,050	1,101	620	920	474	79
◎	◎	E50-712A		127,000	"	"	1,200	"	1,250	1,301	"	1,120	"	91
◎	◎	E50-714A		144,000	"	"	1,400	"	1,450	1,501	580	1,280	"	106
◎	◎	E50-716A		161,000	"	"	1,600	"	1,650	1,701	"	1,480	"	118
◎	⑤	E50-718A		184,000	"	"	1,800	"	1,850	1,901	"	1,680	"	130
◎	◎	E50-719A		187,000	"	"	1,900	"	1,950	2,001	"	1,780	"	136
⑤	⑤	E50-720A		225,000	"	"	2,000	"	2,050	2,101	"	1,880	465	142
◎	③(注)	E50-721A		245,000	"	"	2,100	"	2,150	2,201	"	1,980	"	148
⑤	⑤	E50-723A		268,000	"	"	2,300	"	2,350	2,401	"	2,180	"	160
◎	◎	E50-812A		146,000	"	800	1,200	"	1,250	1,301	720	1,120	474	101
◎	⑤	E50-814A		163,000	"	"	1,400	"	1,450	1,501	680	1,280	"	116
◎	◎	E50-816A		187,000	"	"	1,600	"	1,650	1,701	"	1,480	"	128
◎	⑤	E50-818A		211,000	"	"	1,800	"	1,850	1,901	"	1,680	"	141
◎	◎	E50-819A		214,000	"	"	1,900	"	1,950	2,001	"	1,780	"	147
◎	⑤	E50-820A		243,000	"	"	2,000	"	2,050	2,101	"	1,880	465	155
◎	◎	E50-821A		250,000	"	"	2,100	"	2,150	2,201	"	1,980	"	161
◎	③(注)	E50-823A		271,000	"	"	2,300	"	2,350	2,401	"	2,180	"	173
◎	③(注)	E50-914A		187,000	"	900	1,400	"	1,450	1,501	780	1,280	474	124
◎	◎	E50-916A		208,000	"	"	1,600	"	1,650	1,701	"	1,480	"	139
◎	⑤	E50-918A		237,000	"	"	1,800	"	1,850	1,901	"	1,680	"	152
◎	◎	E50-919A		240,000	"	"	1,900	"	1,950	2,001	"	1,780	"	159
⑤	⑤	E50-920A		274,000	"	"	2,000	"	2,050	2,101	"	1,880	465	168
◎	◎	E50-921A		282,000	"	"	2,100	"	2,150	2,201	"	1,980	"	174
◎	③(注)	E50-923A		302,000	"	"	2,300	"	2,350	2,401	"	2,180	"	187
⑤	⑤	E50-1014A		211,000	両扉	1,000	1,400	"	1,450	1,501	880	1,280	474	148
◎	◎	E50-1016A		220,000	"	"	1,600	"	1,650	1,701	"	1,480	"	163
◎	⑤	E50-1018A		247,000	"	"	1,800	"	1,850	1,901	"	1,680	"	178
◎	◎	E50-1019A		250,000	"	"	1,900	"	1,950	2,001	"	1,780	"	186
⑤	⑤	E50-1020A		295,000	"	"	2,000	"	2,050	2,101	"	1,880	465	196
◎	◎	E50-1021A		312,000	"	"	2,100	"	2,150	2,201	"	1,980	"	203
◎	③(注)	E50-1023A		331,000	"	"	2,300	"	2,350	2,401	"	2,180	"	218
⑤	⑤	E50-1214A		254,000	"	1,200	1,400	"	1,450	1,510	1,080	1,280	474	167
◎	◎	E50-1216A		261,000	"	"	1,600	"	1,650	1,710	"	1,480	"	185
◎	③(注)	E50-1218A		284,000	"	"	1,800	"	1,850	1,910	"	1,680	"	203
◎	◎	E50-1219A		292,000	"	"	1,900	"	1,950	2,010	"	1,780	"	212
◎	③(注)	E50-1220A		320,000	"	"	2,000	"	2,050	2,110	"	1,880	465	221
◎	◎	E50-1221A		345,000	"	"	2,100	"	2,150	2,210	"	1,980	"	230
◎	③(注)	E50-1223A		364,000	"	"	2,300	"	2,350	2,410	"	2,180	"	248
◎	◎	E50-1416A		282,000	"	1,400	1,600	"	1,650	1,710	1,280	1,480	474	207
◎	③(注)	E50-1418A		323,000	"	"	1,800	"	1,850	1,910	"	1,680	"	227
◎	◎	E50-1419A		345,000	"	"	1,900	"	1,950	2,010	"	1,780	"	237
◎	③(注)	E50-1420A		371,000	"	"	2,000	"	2,050	2,110	"	1,880	465	248
◎	◎	E50-1421A		397,000	"	"	2,100	"	2,150	2,210	"	1,980	"	258
◎	⑤	E50-1423A		436,000	"	"	2,300	"	2,350	2,410	"	2,180	"	279
◎	◎	E50-1616A		331,000	"	1,600	1,600	"	1,650	1,710	1,480	1,480	462	247
◎	③(注)	E50-1618A		362,000	"	"	1,800	"	1,850	1,910	"	1,680	"	260
◎	◎	E50-1619A		378,000	"	"	1,900	"	1,950	2,010	"	1,780	"	271
◎	③(注)	E50-1620A		405,000	"	"	2,000	"	2,050	2,110	"	1,880	"	282
◎	⑤	E50-1621A		454,000	"	"	2,100	"	2,150	2,210	"	1,980	"	294
◎	③(注)	E50-1623A		486,000	"	"	2,300	"	2,350	2,410	"	2,180	"	316

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受注品)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】E50-710A→E50-710ACとなります。

ご注意

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。
自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。
【関連オプション】: L型固定金具、基台安定板(139・140頁)

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合に
つきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キヤピネット

盤用

防塵・防水形

小型F/A用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キヤピネット

技術資料