

屋内用  
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)  
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装  
LB色(5771)  
日塗工H25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2,593-1)  
日塗工H22-90B

フカサ **500mm** 基台なし

単位：mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	扉形式	寸法			アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ*	製品 質量 kg
LB色	C色				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
②(注)	②(注)	<b>E50-710A-N</b>	108,000	片扉	700	1,000	500	1,051	620	920	474	72
②(注)	②(注)	<b>E50-712A-N</b>	119,000	〃	〃	1,200	〃	1,251	〃	1,120	〃	84
②(注)	③(注)	<b>E50-714A-N</b>	136,000	〃	〃	1,400	〃	1,451	580	1,280	〃	99
◎	②(注)	<b>E50-716A-N</b>	153,000	〃	〃	1,600	〃	1,651	〃	1,480	〃	111
⑤	⑤	<b>E50-718A-N</b>	176,000	〃	〃	1,800	〃	1,851	〃	1,680	〃	123
◎	②(注)	<b>E50-719A-N</b>	179,000	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃	129
⑤	⑤	<b>E50-720A-N</b>	217,000	〃	〃	2,000	〃	2,051	〃	1,880	465	135
⑤	⑤	<b>E50-721A-N</b>	237,000	〃	〃	2,100	〃	2,151	〃	1,980	〃	141
⑤	⑤	<b>E50-723A-N</b>	260,000	〃	〃	2,300	〃	2,351	〃	2,180	〃	153
②(注)	②(注)	<b>E50-812A-N</b>	138,000	〃	800	1,200	〃	1,251	720	1,120	474	93
②(注)	②(注)	<b>E50-814A-N</b>	155,000	〃	〃	1,400	〃	1,451	680	1,280	〃	108
◎	②(注)	<b>E50-816A-N</b>	179,000	〃	〃	1,600	〃	1,651	〃	1,480	〃	120
⑤	⑤	<b>E50-818A-N</b>	203,000	〃	〃	1,800	〃	1,851	〃	1,680	〃	133
◎	②(注)	<b>E50-819A-N</b>	206,000	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃	139
⑤	⑤	<b>E50-820A-N</b>	235,000	〃	〃	2,000	〃	2,051	〃	1,880	465	147
②(注)	②(注)	<b>E50-821A-N</b>	242,000	〃	〃	2,100	〃	2,151	〃	1,980	〃	153
②(注)	⑤	<b>E50-823A-N</b>	263,000	〃	〃	2,300	〃	2,351	〃	2,180	〃	165
②(注)	③(注)	<b>E50-914A-N</b>	179,000	〃	900	1,400	〃	1,451	780	1,280	474	116
◎	②(注)	<b>E50-916A-N</b>	200,000	〃	〃	1,600	〃	1,651	〃	1,480	〃	131
⑤	⑤	<b>E50-918A-N</b>	229,000	〃	〃	1,800	〃	1,851	〃	1,680	〃	144
②(注)	②(注)	<b>E50-919A-N</b>	232,000	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃	151
⑤	⑤	<b>E50-920A-N</b>	266,000	〃	〃	2,000	〃	2,051	〃	1,880	465	160
②(注)	③(注)	<b>E50-921A-N</b>	274,000	〃	〃	2,100	〃	2,151	〃	1,980	〃	166
②(注)	⑤	<b>E50-923A-N</b>	294,000	〃	〃	2,300	〃	2,351	〃	2,180	〃	179
⑤	⑤	<b>E50-1014A-N</b>	203,000	両扉	1,000	1,400	〃	1,451	880	1,280	474*	140
◎	②(注)	<b>E50-1016A-N</b>	212,000	〃	〃	1,600	〃	1,651	〃	1,480	〃*	155
⑤	⑤	<b>E50-1018A-N</b>	239,000	〃	〃	1,800	〃	1,851	〃	1,680	〃*	170
②(注)	②(注)	<b>E50-1019A-N</b>	242,000	〃	〃	1,900	〃	1,951	〃	1,780	〃*	178
⑤	⑤	<b>E50-1020A-N</b>	287,000	〃	〃	2,000	〃	2,051	〃	1,880	465*	188
②(注)	②(注)	<b>E50-1021A-N</b>	304,000	〃	〃	2,100	〃	2,151	〃	1,980	〃*	195
②(注)	⑤	<b>E50-1023A-N</b>	323,000	〃	〃	2,300	〃	2,351	〃	2,180	〃*	210
⑤	⑤	<b>E50-1214A-N</b>	243,000	〃	1,200	1,400	〃	1,460	1,080	1,280	474*	158
◎	②(注)	<b>E50-1216A-N</b>	250,000	〃	〃	1,600	〃	1,660	〃	1,480	〃*	176
②(注)	⑤	<b>E50-1218A-N</b>	273,000	〃	〃	1,800	〃	1,860	〃	1,680	〃*	194
◎	②(注)	<b>E50-1219A-N</b>	284,000	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃*	203
②(注)	⑤	<b>E50-1220A-N</b>	310,000	〃	〃	2,000	〃	2,060	〃	1,880	465*	212
②(注)	②(注)	<b>E50-1221A-N</b>	334,000	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	〃*	221
②(注)	⑤	<b>E50-1223A-N</b>	353,000	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃*	239
◎	②(注)	<b>E50-1416A-N</b>	271,000	〃	1,400	1,600	〃	1,660	1,280	1,480	474*	197
②(注)	⑤	<b>E50-1418A-N</b>	312,000	〃	〃	1,800	〃	1,860	〃	1,680	〃*	217
◎	②(注)	<b>E50-1419A-N</b>	334,000	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃*	227
②(注)	⑤	<b>E50-1420A-N</b>	360,000	〃	〃	2,000	〃	2,060	〃	1,880	465*	238
②(注)	②(注)	<b>E50-1421A-N</b>	386,000	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	〃*	248
⑤	⑤	<b>E50-1423A-N</b>	425,000	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃*	269
◎	③(注)	<b>E50-1616A-N</b>	320,000	〃	1,600	1,600	〃	1,660	1,480	1,480	462*	227
②(注)	⑤	<b>E50-1618A-N</b>	351,000	〃	〃	1,800	〃	1,860	〃	1,680	〃*	250
◎	◎	<b>E50-1619A-N</b>	367,000	〃	〃	1,900	〃	1,960	〃	1,780	〃*	261
②(注)	⑤	<b>E50-1620A-N</b>	394,000	〃	〃	2,000	〃	2,060	〃	1,880	〃*	272
⑤	⑤	<b>E50-1621A-N</b>	443,000	〃	〃	2,100	〃	2,160	〃	1,980	〃*	284
②(注)	⑤	<b>E50-1623A-N</b>	475,000	〃	〃	2,300	〃	2,360	〃	2,180	〃*	306

◎物流センター在庫品 ①②③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】E50-710A-N→E50-710AC-Nとなります。

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。 129

キヤビネット  
盤用  
防塵・防水形  
コンパクト用(小型F/A用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キヤビネット  
技術資料