

# SR-N・SR ステンレス SR形制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



## 水切、防塵・防水パッキン付のステンレス製制御盤キャビネット!

- 施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- 塗装あり (クリアー塗装) と塗装なしがあります。



塗 装 色	SR-N: ヘアライン仕上 (塗装なし)	SR: ヘアライン仕上 クリアー塗装 (背面は塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)	
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 1.5mm ポデー 1.5mm	
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200:2コ)	
扉 形 式	片扉	

**オプション**

**FCX-Z5AS** アースパーセット (801頁)

**HX-C85-Z** 防水キャップ (708頁)

屋内用 **IP54**  
(カテゴリ-2)  
(SR-N: 塗装なしタイプ)

ヘアライン仕上  
塗装なし

屋内・屋外用 **IP54**  
(カテゴリ-2)  
(SR: クリアー塗装)

ヘアライン仕上  
クリアー塗装  
(背面は塗装なし)

### フカサ 120mm

塗装なしタイプ			クリアー塗装タイプ			扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
納期区分	品名記号	標準価格 円	納期区分	品名記号	標準価格 円		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SR12-34N	35,500	◎	SR12-34	39,500	片扉	300	400	120	220	320	103	7.3
◎	SR12-43N	35,500	◎	SR12-43	39,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	7.3
◎	SR12-44N	41,500	③注	SR12-44	45,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	9.3
◎	SR12-45N	51,500	③注	SR12-45	57,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	11.2
◎	SR12-54N	51,500	③注	SR12-54	57,500	〃	500	400	〃	420	320	〃	11.3

### フカサ 160mm

◎	SR16-34N	44,500	◎	SR16-34	49,500	片扉	300	400	160	220	320	143	7.8
◎	SR16-44N	51,500	◎	SR16-44	57,500	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8
◎	SR16-45N	57,500	◎	SR16-45	64,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	11.7
◎	SR16-46N	66,500	③注	SR16-46	73,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	14.2
◎	SR16-54N	59,500	◎	SR16-54	65,500	〃	500	400	〃	420	320	〃	11.8
◎	SR16-55N	68,500	◎	SR16-55	75,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	14.1
◎	SR16-56N	73,500	③注	SR16-56	82,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	16.5
◎	SR16-57N	82,500	③注	SR16-57	91,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	18.9
◎	SR16-59N	96,000	③注	SR16-59	107,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	23.6
◎	SR16-64N	66,500	③注	SR16-64	73,500	〃	600	400	〃	520	320	〃	13.8
◎	SR16-65N	73,500	③注	SR16-65	82,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	16.6
◎	SR16-66N	85,500	③注	SR16-66	95,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	20.0
◎	SR16-68N	101,000	③注	SR16-68	112,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	25.8
◎	SR16-75-1N	82,500	③注	SR16-75-1	91,500	〃	700	500	〃	620	420	〃	19.0

### フカサ 200mm

◎	SR20-34N	53,500	◎	SR20-34	59,500	片扉	300	400	200	220	320	183	8.4
◎	SR20-43N	53,500	◎	SR20-43	59,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	8.4
◎	SR20-44N	59,500	◎	SR20-44	65,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	10.5
◎	SR20-45N	72,000	◎	SR20-45	79,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	12.6
◎	SR20-46N	76,500	◎	SR20-46	84,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	15.1
◎	SR20-53N	63,000	③注	SR20-53	69,000	〃	500	300	〃	420	220	〃	10.2
◎	SR20-54N	72,000	◎	SR20-54	79,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	12.6

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

【ご注意】屋外などでもらい錆などを考慮される場合は、クリアー塗装タイプをご選定ください。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。