

# クランピングキット

STANDARD TYPE CLAMPING KIT



(木製ベース付)

NSSのクランピングキットの特長

- 加工物の取付に考え込む時間はいりません。
- 加工物の取付に補助材料はいりません。
- 加工物の取付にセット時間はいりません。
- 加工物の取付に労力は軽減されます。

(寸法表)

No.	テーブル スロット幅	単位 長さ(mm) 質量 約(kg)			質量
		① ネジ径	② ステップ ブロック	③ ステップ クランプ	
S1008-CK	10	8	F	A	6.25
S1210-CK	12	10	F	A	7.05
S1410-CK	14	10	F	A	7.26
S1412-CK	14	12	F	B	8.63
S1614-CK	16	14	F	B	8.70
S1614-CK	16	14	F	B	9.90
S1814-CK	18	14	F	B	10.10
S1816-CK	18	16	F	C	11.75
1612-CK	16	12	G	B	15.94
1614-CK	16	14	G	B	17.14
1814-CK	18	14	G	B	17.34
1816-CK	18	16	G	C	18.10
2016-CK	20	16	G	C	18.20
2018-CK	20	18	G	D	22.35
2218-CK	22	18	G	D	22.50
2220-CK	22	20	G	D	24.45
2418-CK	24	18	G	D	22.65
2420-CK	24	20	G	D	24.55
2620-CK	26	20	G	D	25.00
2622-CK	26	22	H	E	36.00
2822-CK	28	22	H	E	36.60
2824-CK	28	24	H	E	38.60

① 各種 ナット

フランジナット	各 4ヶ
カップリングナット	各 4ヶ
T-スロットナット	各 6ヶ

① スタットボルト

全 長	75
	100
	125
	150
	170
各 4本	200

② ステップブロック 各 2組

F	G	H
1-S	4-S	7-S
2-S	5-S	8-S
3-S	6-S	9-S

③ クランプ 各 1組

A	B	C	D	E
25S-38	25S-12	25S-58	40S-34	60S-10
40S-38	40S-12	40S-58	60S-34	80S-10
60S-38	60S-12	60S-58	80S-34	10S-10

# プレーンクランプスクリューサポート & TS セット

PLAIN CLAMP and SUPPORT-STUD SET



(木製ベース付)

(セット内容)

単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No	テーブル スロット幅	① ネジ径	②プレーン クランプ	スクリュー サポート	質量
PSN-1008	10	8	A		5.4
PSN-1210	12	10	A		6.2
PSN-1412	14	12	B		7.7
PSN-1614	16	14	B	S-100	8.8
PSN-1816	18	16	C	2組 (4ヶ)	10.8
PSN-2018	20	18	C		13.7
PSN-2220	22	20	D		15.5
PSN-2622	26	22	E		21.6
PSN-2824	28	24	E		25.4

① スタットボルト

全 長 (各 4 本)	75
	100
	125
	150
	175
	200

① 各種ナット

品名	数量
フランジナット	各 4ヶ
カップリングナット	各 4ヶ
T-スロットナット	各 6ヶ

② クランプ 各 1組

A	B	C	D	E
25P-38	25P-12	25P-58	40P-34	60P-10
40P-38	40P-12	40P-58	60P-34	80P-10
60P-38	60P-12	60P-58	80P-34	10P-10