

クランピングキット MKタイプ

CLAMPING KIT with Metal Rack



ステップブロック		各種ナット	
A	B	品名	数量
1-S	4-S	フランジナット	4ヶ
2-S	5-S	カップリングナット	4ヶ
3-S	6-S	T-スロットナット	6ヶ

(セット内容) (メタルラック付)			単位 長さ(mm) 質量 約(kg)			スタットボルト	
No.	テーブル スロット幅	ネジ径	ステップクランプ 各 1 組	ステップブロック 各 2 組	質量	全 長	質量
S1412-MK	14	12		A	10.5		75
S1612-MK	16	12	25S-12	A	11.0	各 4本	100
S1614-MK	16	14	40S-12	A	12.5		125
1614-MK	16	14	60S-12	B	23.0		150
							175
							200

Tナット、スタットセット

T-NUT and STUD SET



各種ナット		スタットボルト	
フランジナット	4ヶ	全 長	75
カップリングナット	4ヶ	各 4本	100
T-スロットナット	6ヶ		125
			150
			175
			200

(セット内容) (木製ベース付)				単位 長さ(mm) 質量 約(kg)			
No.	テーブルスロット幅	ネジ径	質量	No.	テーブルスロット幅	ネジ径	質量
1008-TS	10	8	2.0	2018-TS	20	18	8.5
1210-TS	12	10	2.8	2218-TS	22	18	8.6
1410-TS	14	10	3.0	2418-TS	24	18	8.7
1412-TS	14	12	3.9	2220-TS	22	20	10.3
1612-TS	16	12	4.0	2420-TS	24	20	10.3
1614-TS	16	14	5.0	2620-TS	26	20	10.8
1814-TS	18	14	5.2	2622-TS	26	22	12.3
1816-TS	18	16	6.9	2822-TS	28	22	12.8
2016-TS	20	16	7.0	2824-TS	28	24	16.6

スクリューサポートセット

SCREW SUPPORT SET with TIP



(セット内容) (木製ベース付)		単位 長さ(mm) 質量 約(kg)		
No.	サポート 各 1組	チップ 各 1ヶ	ピンレンチ 各 2丁	質量
SSS-1	S-70	SST- 1 ~ 6	PW-35-5	2.66
	S-100		PW-40-6	
SSS-2	S-100	SST-10~60	PW-40-6	4.53
	S-150		PW-45-7	
SSS-3	S-150	SST-10~60	PW-45-7	8.15
	S-250		PW-50-8	

プレーンクランプ & サポートセット

PLAIN CLAMP and SUPPORT SET



(木製ベース付)

(セット内容)		単位 長さ(mm) 質量 約(kg)			
No.	使用 ボルト	プレーンクランプ	スクリューサポート	ピンレンチ	質量
		各1組 3サイズ	各1組 2サイズ	各2丁	
38-PSS	10	25P-38・40P-38・60P-38	S-70・S-100	PW-35-5・PW-40-6	4.3
12-PSS	14	25P-12・40P-12・60P-12	S-70・S-100	PW-35-5・PW-40-6	4.7
58-PSS	16	25P-58・40P-58・60P-58	S-100・S-150	PW-40-6・PW-45-7	6.7
34-PSS	20	40P-34・60P-34・80P-34	S-100・S-150	PW-40-6・PW-45-7	10.1
10-PSS	24	60P-10・80P-10・10P-10	S-150・S-250	PW-45-7・PW-50-8	19.2