

# 鋼管製ねじ込み管継手

MADE OF CARBON STEEL



品名	白・黒ニップル												黒片ねじニップル		
記号	WN・BN						WNL・BNL						BNS (BNSL)		
形状															
呼び径(B)	D	L											L		
		パレル	50	65	75	90	100	125	150	175	200	250	300	パレル	100
1/8	10.5	24	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	24	○
1/4	13.8	26	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	26	○
3/8	17.3	28	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	28	○
1/2	21.7	34	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	34	○
3/4	27.2	38	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	38	○
1	34	42	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	42	○
1 1/4	42.7	50		○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	50	○
1 1/2	48.6	50		○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	50	○
2	60.5	58		○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	58	○
2 1/2	76.3	70					○	○	○		○	○	○	70	○
3	89.1	78					○	○	○		○	○	○	78	○
4	114.3	90					○	○	○		○	○	○	90	○
5	139.8	103						○	○		○	○	○	103	
6	165.2	103						○	○		○	○	○	103	

※特殊サイズも承ります・△印 白ニップルは在庫品、黒ニップルは受注生産

品名	VBニップル (水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管)									
記号	VB									
呼び径(B)	D	VB		L						
		内面ライニング厚さ	近似内径	パレル	50	65	75	100	125	150
1/8										
1/4										
3/8										
1/2	21.7	1.5±0.2	13.1	34	○	○	○	○	○	○
3/4	27.2		18.6	38	○	○	○	○	○	○
1	34		24.6	42	○	○	○	○	○	○
1 1/4	42.7		32.7	50		○	○	○	○	○
1 1/2	48.6		38.6	50		○	○	○	○	○
2	60.5	49.9	58		○	○	○	○	○	
2 1/2	76.3	64.9	70				○	○	○	
3	89.1	2±0.2	76.7	78				○	○	○
4	114.3		101.3	90				○	○	○
5										
6										



NAGOYA Co.,LTD