

直角定規 (スコヤ)

アイ形直角定規 (JIS B7526規格品)

Stock No. 66

I-TYPE PRECISION SQUARE



- ・精度はJIS規格の1級と2級です。
- ・JIS規格で定められた最高級スコヤとして高精度を保持しています。
- ・厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
- ・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
- ・精密機械、測定機器のマスターとして十分な精度を保持しております。
- ・全サイズとも焼入品です。
- ・特別寸法・精度品も製作致します。

呼び 寸法	寸法 (HXLXWXt mm)	JIS 1級		JIS 2級		質量 (kg)
		コードNo.	直角度 (μm)	コードNo.	直角度 (μm)	
50	50x 40x15x 5	FG101	± 2.5	FG201	± 6.0	0.04
75	75x 50x18x 5	FG102	± 2.8	FG202	± 6.5	0.08
100	100x 70x25x 8	FG103	± 3.0	FG203	± 7.0	0.2
150	150x100x30x 8	FG104	± 3.5	FG204	± 8.0	0.3
200	200x130x35x11	FG105	± 4.0	FG205	± 9.0	0.7
300	300x200x40x15	FG106	± 5.0	FG206	± 11.0	1.8
500	500x300x55x20	FG107	± 7.0	FG207	± 15.0	6.5
600	600x350x60x23	FG108	± 8.0	FG208	± 17.0	9.0
750	750x400x65x25	FG109	± 9.5	FG209	± 20.0	11.5
1000	1000x500x70x28	FG110	± 12.0	FG210	± 25.0	18.0

刃形直角定規 (Ⅲ形) (JIS B 7526規格品)

Stock No. 74

BOTH KNIFE TYPE SQUARE



- ・JIS規格で定められた最高級スコヤとして高精度を保持しています。
- ・長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
- ・光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
- ・全サイズとも焼入品です。

コードNo.	呼び 寸法	寸法 (HXLXWXt mm)	直角度 (μm)	質量 (kg)
FH101	50	50x 40x15x 4	± 2.5	0.02
FH102	75	75x 50x20x 5	± 2.8	0.08
FH103	100	100x 70x25x 6	± 3.0	0.14
FH104	150	150x100x30x 8	± 3.5	0.35
FH105	200	200x130x35x10	± 4.0	0.7
FH106	300	300x200x40x15	± 5.0	1.7
FH107	400	400x250x45x18	± 6.0	4.2
FH108	500	500x250x50x20	± 7.0	5.1