

# 青銅継手

## 仕様

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

### 砲金エルボ

材質：CAC406



品番	サイズA×B	L1	L2	備考	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
OT-029	1/2	25	25	-	150	25	880
OT-029MB	1/2	25	25	パフ・メッキ付	160	40	1,170
OT-030	3/4	30	30	-	100	20	1,210
OT-030MB	3/4	30	30	パフ・メッキ付	100	25	1,500
OT-066	3/4×1/2	29	30	-	120	20	1,180
OT-072	1×1/2	32	32	-	90	10	1,750
OT-155	1×3/4	35	35	-	60	10	2,140
OT-071	1	32	32	-	60	10	2,110

### 砲金チーズ

材質：CAC406



品番	サイズA×B×C	L1	L2	備考	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
OT-031	1/2	50	25	-	100	25	1,020
OT-031MB	1/2	50	25	パフ・メッキ付	100	25	1,290
OT-032	3/4	60	30	-	80	20	1,420
OT-032MB	3/4	60	30	パフ・メッキ付	80	20	1,750
OT-067	3/4×1/2×3/4	60	30	-	80	20	1,750
OT-068	1×1/2×1	68	36.5	-	45	-	2,720
OT-069	1×3/4×1	58	32	-	45	-	2,740
OT-107	1	75	37.5	-	45	-	2,740

### 砲金45°エルボ

材質：CAC406



品番	サイズ	L	備考	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OT-161	1/2	20	-	160	40	1,090
OT-161MB	1/2	20	パフ・メッキ付	160	40	1,270
OT-162	3/4	24	-	100	20	1,750
OT-162MB	3/4	24	パフ・メッキ付	60	10	2,290
OT-163	1	30	-	60	20	2,540

### 砲金クロス

材質：CAC406



品番	サイズ	L	備考	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OT-183	1/2	25	-	60	10	1,400
OT-183MB	1/2	25	パフ・メッキ付	60	15	2,100
OT-184	3/4	30	-	60	10	2,000
OT-184MB	3/4	30	パフ・メッキ付	60	15	2,900
OT-185	1	32	-	30	3	3,800

### 砲金ストリートエルボ

材質：CAC406



品番	サイズA×B	L1	L2	φD	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
OT-073	1/2	24.5	37.5	29	-	180	30	980
OT-073MB	1/2	24.5	37.5	29	パフ・メッキ付	150	25	1,510
OT-074	3/4	29	43	35	-	120	20	1,580
OT-074MB	3/4	29	43	35	パフ・メッキ付	90	15	2,350
OT-157	1	40	53.5	42.5	-	60	20	2,310

### 砲金ソケット

材質：CAC406



品番	サイズA×B	L	備考	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OT-027	1/2	34.5	-	200	25	760
OT-027MB	1/2	34.5	パフ・メッキ付	200	50	1,110
OT-028	3/4	37	-	100	20	880
OT-028MB	3/4	37	パフ・メッキ付	100	20	1,270
OT-077	3/4×1/2	37	-	140	35	970
OT-078	1	40	-	60	20	1,530

水栓継手

青銅継手

銅管アダプター

銅管用継手

5

金属管継手

黄銅継手

持出しソケット

フラッグ

 ナット付アダプター！  
配管アダプター！

巻フレキ工具

 フレキカット  
ジョイント