

# ジョイボックス JB-WR226

めねじ仕様で、各種コネクタに対応。スプリング式端子台タイプ。


## ■特長

- ◆保護構造 IP67 適合。  
(フタの防水性能であり、電線取込口は取付けるコネクタによります。)
- ◆端子台極数：6P。

## ■用途

- ・フレキ配線の中継ボックスに。
- ・センサ線およびモータ線等の動力線の中継ボックスに。

## ■型式の見方



・ライトグレー色の耐候性タイプはございません。



RoHS

## ■型式・仕様

型 式	定 格	使用周囲温度	端子台極数	本体質量 (※1)	梱包数量
JB-WR226	AC/DC 600V 20A	- 25 ~ + 80℃	6P フェニックス・コンタクト社製 型式 ST 2.5	約 173 g	1 個 / 袋

(※1) 耐油性、黒色タイプの本体質量になります。

## ■弊社適合キャプコン

OA-W シリーズ 標準タイプ

型 式	適合電線径 (mm)	穴数
OA-W2216 (E)	φ 11 ~ 16	1
OA-W2219 (E)	φ 15 ~ 19	1

OA-W シリーズ マルチタイプ

型 式	適合電線径 (mm)	穴数
OA-W22-604 (E)	φ 5 ~ 6	4
OA-W22-704 (E)	φ 6 ~ 7	4

・耐候性タイプの場合、型式の末尾に E が付きます。

## ■取付コネクタ条件

項 目	条 件
コネクタ外径	φ 42mm 以下
取付ねじ	CTG22

## ▲注 意

- ・ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ジョイボックスに足を掛けるなど荷重をかけないでください。
- ・ジョイボックスに塗装はしないでください。
- ・油中・水中では使用できません。
- ・以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
  - (1) 強酸、有機溶剤 (塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど) の雰囲気。
  - (2) 水蒸気、塩気、オゾンの雰囲気。

〈耐油性タイプ (ゴム色・黒) の場合〉

- (1) 日光のあたる場所では使用しないこと。
- (2) 油のかかる環境でご使用ください。  
※油のかからない環境では耐候性タイプをお薦めします。

〈耐油性タイプ (ゴム色・黒) の場合〉

- (1) 油気の雰囲気では使用しないこと。

その他特殊な環境でのご使用についてはご使用前に弊社までお問い合わせください。