

■ **カップリング外観形状**

Aspect and outer dimension of coupling

	鉄 部品番号	ステンレス 部品番号	T	シール Seal	H	HEX	重量 Weight
	100-08.002	100-08.102	M8x1	Oリング O-ring	45	17	63g
	100-10.002	100-10.102	M10x1		48	17	65g
	100-12.001	100-12.101	M12x1.5	パッキン Elastomeric seal	49	17	69g
	100-14.001	100-14.101	M14x1.5		49	19	76g
	100-42.001	100-42.101	G1/4	テーパー Taper thread	49	19	75g
	100-51.000	100-51.100	R1/8		45	17	65g
	100-52.000	100-52.100	R1/4		49	17	72g
	100-61.000	100-61.100	1/8NPT		45	17	64g
	100-62.000	100-62.100	1/4NPT		50	17	72g

カップリングご注文の際は、本体材質及びポートコネクション形状を選択して部品番号をご指定下さい。

※ は通常在庫をもっておりませんので、納期についてお問い合わせください。
Usually we don't stock any couplings marked above. Please contact us regarding delivery.

■ **ポートコネクション形状**

Port connection and sealing details

Oリングタイプ O-ring type	パッキンタイプ Elastomeric seal type	テーパースレッドタイプ Taper thread type
-------------------------------	---	---

T	d +0.1	t1 min.	t2 min.			
M8x1	9.5	11	15.5			
M10x1	11.5	12	16.5			

T	d +0.1	t1 min.	t2 min.	a max.
M12x1.5	18	12	18.5	1.5
M14x1.5	20	12	18.5	1.5
G1/4	20	12	18.5	1.5

T	t1 min.	t2 min.
R1/8	9	13.5
R1/4	12	18.5
1/8NPT	9	13.5
1/4NPT	12	18.5

※ カップリングをご使用の場合は、上記ポートコネクション形状をご参照ください。
For using Coupling, please refer to port connection and sealing details above.