

省配線コネクタ(別売) ※保護シール付属 **【外形寸法図→P.19】**

種類	形状	コード長	芯線数	形式	標準価格(¥)
親コネクタ		2m	3線	◎形E3X-CN11	1,200
			4線	◎形E3X-CN21	1,400
子コネクタ			1線	◎形E3X-CN12	800
			2線	◎形E3X-CN22	1,000

コネクタタイプご発注時のお願い

本体とコネクタは別売発注となります。
下記の組み合わせを参照の上、ご発注ください。

アンプユニット			適合コネクタ(別売)	
タイプ	NPN出力	PNP出力	親コネクタ	子コネクタ
単機能タイプ	形E3X-DA6SE-S	形E3X-DA8SE-S	形E3X-CN11	形E3X-CN12
汎用タイプ	形E3X-DA6-S	形E3X-DA8-S		
マーク検出タイプ (異色光源)	形E3X-DAG6-S	形E3X-DAG8-S		
	形E3X-DAB6-S	形E3X-DAB8-S		
高機能タイプ	形E3X-DAH6-S	形E3X-DAH8-S	形E3X-CN21	形E3X-CN22
	形E3X-DA6TW-S	形E3X-DA8TW-S		
	形E3X-DA6RM-S	形E3X-DA8RM-S		
2チャンネルタイプ	形E3X-DA6AT-S	形E3X-DA8AT-S		
2チャンネルタイプ	形E3X-MDA6	形E3X-MDA8		

例) 5セット連結使用の場合

アンプユニット(5台)	+	親コネクタ(1台)	子コネクタ(4台)
-------------	---	-----------	-----------

モバイルコンソール(別売) **【外形寸法図→P.20】**

形状	形式	標準価格(¥)	備考
	◎形E3X-MC11-SV2 (セット形式)	19,800	通信ヘッド、通信コード、ACアダプタ付属
	形E3X-MC11-C1-SV2	16,000	モバイルコンソール
	形E3X-MC11-H1	2,980	通信ヘッド
	形E39-Z12-1	400	コード(1.5m)

注. アンプユニット形E3X-DA-S/MDAシリーズにはモバイルコンソール形E3X-MC11-SV2をご使用ください。
形E3X-MC11-SV2は、形E3X-MC11-Sに対応センサを追加したバージョンアップ品(互換性あり)です。

アクセサリ(別売)

取り付け金具 **【外形寸法図→形E39-L/F39-L/E39-S/E39-R】**

形状	形式	標準価格(¥)	数量
	◎形E39-L143	450	1

エンドプレート **【外形寸法図→形PFP-□】**

形状	形式	標準価格(¥)	数量
	◎形PFP-M	63	1