

## アクセサリ(別売)

M2取りつけタイプ用 センサに付属していませんので必要に応じてご注文ください。

名称	適用センサ	形式	標準価格(¥)	数量	外形寸法図	備考
サイドビュー透過形用 相互干渉防止フィルタ*1	形E3T-ST3□	形E39-E14	900	4個 (投/受光器各2個)	P.19	検出距離1m
	形E3T-ST1□					検出距離0.5m
サイドビュー透過形用 スリット	φ0.5	形E3T-ST3□	350	2個 (φ0.5、φ1mm共用、 投/受光器各1個)		検出距離200mm、 最小検出物体(代表例) φ0.5mm
		形E3T-ST1□				検出距離100mm、 最小検出物体(代表例) φ0.5mm
		形E3T-ST2□				検出距離30mm、 最小検出物体(代表例) φ0.5mm
	φ1	形E3T-ST3□				検出距離600mm、 最小検出物体(代表例) φ1mm
		形E3T-ST1□				検出距離300mm、 最小検出物体(代表例) φ1mm
		形E3T-ST2□				検出距離100mm、 最小検出物体(代表例) φ1mm
フラット透過形用 スリット	φ0.5	形E3T-FT1□	◎形E39-S64			検出距離50mm、 最小検出物体(代表例) φ0.5mm
		形E3T-FT2□				検出距離30mm、 最小検出物体(代表例) φ0.5mm
	φ1	形E3T-FT1□			検出距離100mm、 最小検出物体(代表例) φ1mm	
		形E3T-FT2□			検出距離50mm、 最小検出物体(代表例) φ1mm	
サイドビュー透過形用 感度調整ユニット	形E3T-ST3□ 形E3T-ST1□	◎形E39-E10	1,200	1個		検出距離(代表例) 1,200~1,800mm 検出距離(代表例) 300~800mm
サイドビュー用 取り付け金具*2	形E3T-S□□□	◎形E39-L116 ◎形E39-L117 ◎形E39-L118	420	1個	P.20	ナットプレート付属
フラット用 取り付け金具*2	形E3T-F□□□	◎形E39-L119 ◎形E39-L120			P.21	—
サイドビュー用 ねじセット*3*4	形E3T-S□□□	◎形E39-L164	80	各2個	—	材質：鉄(センサ付属品と同タイプ) 内容：+ねじ(M2×14)、六角ナット、 ばね座金、平座金
フラット用 ねじセット*3*4	形E3T-F□□□	◎形E39-L165				材質：鉄(センサ付属品と同タイプ) 内容：+ねじ(M2×8)、六角ナット、 ばね座金、平座金
フラット用 SUSねじセット*3	形E3T-F□□□	◎形E39-L172	120	2個		材質：SUS 内容：六角穴つきボルト(M2×6)
サイドビュー用 SUSねじセット*3	形E3T-S□□□	◎形E39-L173		各2個		材質：SUS 内容：六角穴つきボルト(M2×12)、 六角ナット、ばね座金、 平座金

\*1. 矢印が偏光方向を表します。隣り合う2台の投/受光器の偏光方向を変えることによって相互干渉を防止することができます。

\*2. 透過形(形E3T-ST□□、形E3T-FT□□)の場合は、投/受光器用に2個ご注文ください。

\*3. 透過形(形E3T-ST□□、形E3T-FT□□)の場合は、投/受光器用に2セットご注文ください。

センサ取り付け用のねじセットです。紛失時などにご注文ください。また、取り付け金具の装置取り付け用ではありませんのでご注意ください。

\*4. センサに付属しております。