

## セパレータ(別売)

絶縁距離の確保が心配なときや他の金属部品や銅線が近くにあるときは絶縁ガード付きのスイッチを採用いただくか、別売のセパレータを使用し、絶縁距離を確保してください。

**種類** ①印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。


形状	適用スイッチ	厚み (mm)	形式
 セパレータ	形V 形D3V-01 形VX 形D2MV 形D2RV 形D2VW	0.18	◎形SEPARATOR FOR V0.18
		0.25	◎形SEPARATOR FOR V0.25
 セパレータ	形SS 形SS-P 形D2S 形D2SW 形D2SW-P	0.18	◎形SEPARATOR FOR SS0.18
		0.4	形SEPARATOR FOR SS0.4

注. セパレータの材質はEAVTC(エボキシアルキッド・ワニステロンクロス)で耐熱温度は+130℃です。

## 外形寸法 (単位:mm)


形SEPARATOR FOR V0.18

形SEPARATOR FOR V0.25



形SEPARATOR FOR SS0.18

形SEPARATOR FOR SS0.4



注. 上記、外形寸法表中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。