

コンパクト封入スイッチ ZC-□55

CSM_ZC_55_DS_J_2_4

小形・高精度の封入スイッチ



- 1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
- 取り付けピッチは、形Zと同じ。
- 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
- 保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ。
- EN(TÜV)、UL、CCC規格取得。
(認定形式については、当社までお問い合わせください)



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

7ページの「正しくお使いください」および「リミットスイッチ 共通の注意事項」をご覧ください。

形式構成

■形式基準

形ZC-□55

①

①アクチュエータの種類

- D : プランジャ形
- Q : パネル取り付けプランジャ形
- Q22 : パネル取り付けローラ・プランジャ形
- Q21 : パネル取り付け
クロス・ローラ・プランジャ形
- N22 : シール・ローラ・プランジャ形
- N21 : シール・クロス・ローラ・プランジャ形

- W : ヒンジ・短レバー形
- W1 : ヒンジ・レバー形
- W2 : ヒンジ・ローラ・短レバー形
- W21 : ヒンジ・ローラ・レバー形
- W3 : 一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形
- W31 : 一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先当社にお問い合わせください。)

アクチュエータの種類	形式	標準価格 (¥)	取得規格		
			UL	CSA	EN
プランジャ形	◎形ZC-D55	1,950	●	●	●
パネル取り付け プランジャ形	◎形ZC-Q55		●	●	●
パネル取り付け ローラ・プランジャ形	◎形ZC-Q2255	2,250	●	●	●
パネル取り付けクロス・ ローラ・プランジャ形	◎形ZC-Q2155		●	●	●
シール・ローラ・ プランジャ形	◎形ZC-N2255	2,950	●	●	●
シール・クロス・ ローラ・プランジャ形	◎形ZC-N2155		●	●	●
ヒンジ・短レバー形	形ZC-W55	1,980	●	●	●
ヒンジ・レバー形	◎形ZC-W155		●	●	●
ヒンジ・ローラ・ 短レバー形	◎形ZC-W255	2,250	●	●	●
ヒンジ・ローラ・ レバー形	◎形ZC-W2155		●	●	●
一方向動作ヒンジ・ ローラ・短レバー形	◎形ZC-W355	2,550	●	●	●
一方向動作ヒンジ・ ローラ・レバー形	形ZC-W3155		●	●	●

- 注1. 塵埃、油滴、湿気が多い場所でのご使用には、モールド端子形をお使いください。
右側引き出し、左側引き出し、下側引き出しの3種類を揃えています。
- 注2. 海外規格認定品については別途お問い合わせください。