

D4ER-□N

形式構成

形式基準 (組み合わせできないものもあります。詳細はお問い合わせください。)

形D4ER-□□□□N□
 ① ② ③ ④

①電流定格

- 1 : DC30V 1A(一般負荷形)
- 2 : DC30V 0.1A(微小負荷形)

②アクチュエータの種類

- A : ローラ・プランジャ形
- B : クロス・ローラ・プランジャ形
- C : プランジャ形
- D : シール・ローラ・プランジャ形
- E : シール・クロス・ローラ・プランジャ形
- G : ローラ・レバー形
- L : ロング・ローラ・プランジャ形

③端子仕様

- 21 : 右側コード引き出し
- 22 : 左側コード引き出し

注. 形D4ER-□Nと形D4Eでは、端子仕様の形式が違いますのでご注意ください。

〈コードつきの新・旧形式対照表〉

形式 引き出し方向	形D4ER-□N	形D4E
右側引き出し	形D4ER-□□21N	形D4E-□□21
左側引き出し	形D4ER-□□22N	形D4E-□□23
下側引き出し	—	形D4E-□□22

④プリワイヤコネクタ仕様










-DTK1EJ : プリワイヤコネクタ
 (耐油コード30cm M12スマートクリック)










無表示 : コネクタなし(耐油コード2m)

注. 動作表示タイプは、形D4ER-□Nにはありません。

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

タイプ	コード引き出し方式			
	一般負荷形			
	右側引き出し		左側引き出し	
				
アクチュエータの種類	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)
ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-1A21N	5,400	○形D4ER-1A22N	5,400
クロス・ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-1B21N	5,400	○形D4ER-1B22N	5,400
プランジャ形 	○形D4ER-1C21N	5,300	○形D4ER-1C22N	5,300
シール・ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-1D21N	6,800	○形D4ER-1D22N	6,800
シール・クロス・ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-1E21N	6,800	○形D4ER-1E22N	6,800
ローラ・レバー形 	○形D4ER-1G21N	5,400	○形D4ER-1G22N	5,400
ロング・ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-1L21N	6,800	○形D4ER-1L22N	6,800

タイプ	コード引き出し方式			
	微小負荷形			
	右側引き出し		左側引き出し	
				
アクチュエータの種類	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)
ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-2A21N	5,800	○形D4ER-2A22N	5,800
クロス・ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-2B21N	5,800	○形D4ER-2B22N	5,800
プランジャ形 	○形D4ER-2C21N	5,700	○形D4ER-2C22N	5,700
シール・ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-2D21N	7,200	○形D4ER-2D22N	7,200
シール・クロス・ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-2E21N	7,200	○形D4ER-2E22N	7,200
ローラ・レバー形 	○形D4ER-2G21N	5,800	○形D4ER-2G22N	5,800
ロング・ローラ・プランジャ形 	○形D4ER-2L21N	7,200	○形D4ER-2L22N	7,200