

取り付け金具
E39-L
 スリット/反射板
E39-S/E39-R

CSM_E39-L/E39-S/E39-R_DS_J_19_7

取り付け金具一覧表 【外形寸法図→P.6】

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

形式	金具材質	個数	付属品			標準価格(¥)	適用センサ (センサ側取り付け穴 ピッチ)	記載ページ	
			内容	材質	個数			本文	外形
形E39-L31	鉄、亜鉛メッキ	1	＋ねじ M3×12 (バネ座金付)	鉄、亜鉛メッキ	2	625	形E3C-S50(8)	—	6
◎形E39-L40	鉄、亜鉛メッキ	1	＋ねじ M4×25 (バネ座金、平座金付) ナット M4	鉄、亜鉛メッキ 鉄、亜鉛メッキ	2 2	250	形E3JK	—	
形E39-L41	鉄、亜鉛メッキ	2	＋ねじ M3×14 (バネ座金付) 平座金 M3	鉄、亜鉛メッキ 鉄、亜鉛メッキ	4 4	270	形E3C-1(10)	—	
形E39-L42	鉄、黒色塗装	2	＋ねじ M3×10 (バネ座金付) 平座金 M3	鉄、亜鉛メッキ 鉄、亜鉛メッキ	4 4	300	形E3C-2(20) 形E3C-DS10(19) 形E3C-VS1G(19) 形E3C-VS3R(19)	—	
◎形E39-L43	ステンレス (SUS304)	1	＋ねじ M3×8 (バネ座金、平座金付)	ステンレス (SUS304)	2	440	形E3Zコード引き出し タイプ(25.4)	—	
◎形E39-L44	ステンレス (SUS304)	1	＋ねじ M3×8 (バネ座金、平座金付)	ステンレス (SUS304)	2	410	形E3Zコード引き出し タイプ(25.4)	—	
◎形E39-L51	鉄、亜鉛メッキ	1	＋ねじ M4×30 (バネ座金、平座金付) ナット M4	鉄、亜鉛メッキ 鉄、ニッケルメッキ	2 2	520	形E3JM(40)	—	7
◎形E39-L53	鉄、亜鉛メッキ	1	—	—	—	300	形E3JM(40)	—	
形E39-L54V	ステンレス (SUS304)	1	—	—	—	950	形E32-T54V	—	
形E39-L83	ステンレス (SUS304)	1	—	—	—	550	形E32-T24S 形E32-A03	—	8
形E39-L85	ステンレス (SUS304)	1	六角ボルト M4×12 (バネ座金、平座金付)	鉄、亜鉛メッキ	2	420	形E3S-C(25.4)	—	
形E39-L86	ステンレス (SUS304)	1	六角ボルト M4×12 (バネ座金、平座金付)	鉄、亜鉛メッキ	2	290	形E3S-C(25.4)	—	
◎形E39-L87	ステンレス (SUS304)	1	六角ボルト M4×12 (バネ座金、平座金付)	鉄、亜鉛メッキ	2	430	形E3S-C(25.4)	— —	

※ 網掛けされている適用形式は、左記の取り付け金具が付属されています。