

## 種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。)

■単品形式……………操作部・ランプ部・スイッチ部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせさせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。


## ●スイッチ部(一般負荷用)

形状	非照光用		照光用					
	形式	標準価格(¥)	減圧ユニットなし	減圧ユニット付 AC110V	減圧ユニット付 AC220V	形式	標準価格(¥)	形式
1a	◎形A22-10M	300	◎形A22L-10M	500	◎形A22L-10M-T1	1,000	◎形A22L-10M-T2	1,000
1b	◎形A22-01M		◎形A22L-01M		◎形A22L-01M-T1		◎形A22L-01M-T2	
1a1b	◎形A22-11M	550	◎形A22L-11M	750	◎形A22L-11M-T1	1,250	◎形A22L-11M-T2	1,250
2a	◎形A22-20M		◎形A22L-20M		◎形A22L-20M-T1		◎形A22L-20M-T2	
2b	◎形A22-02M		◎形A22L-02M		◎形A22L-02M-T1		◎形A22L-02M-T2	

注. 減圧ユニット付のLEDランプは形A22-24A□をご使用ください。24V以外のLEDランプはご使用できません。

## ●ランプ部


## LED

使用電圧		AC/DC6V		AC/DC12V		AC/DC24V	
形状	発光色	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
	赤	◎形A22-6AR	570	◎形A22-12AR	570	◎形A22-24AR	570
	緑	◎形A22-6AG		◎形A22-12AG		◎形A22-24AG	
	黄*	◎形A22-6AY		◎形A22-12AY		◎形A22-24AY	
	青	◎形A22-6AA	1,710	◎形A22-12AA	1,710	◎形A22-24AA	1,710

注. 減圧照光で使用する場合、形A22-24A□をご使用ください。24V以外のLEDランプはご使用できません。

\*操作部の色が黄色、または白色の場合に使用します。

## 白熱ランプ

形状	使用電圧	AC/DC5V	AC/DC12V	AC/DC24V
		◎形A22-5	◎形A22-12	◎形A22-24
	標準価格(¥)	59		

セット組み合わせ形式…2~4ページ参照

■定格・性能等…形A22参照 ■外形寸法…10ページ参照  
■アクセサリ・工具…形A22参照