

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先様にお問い合わせください。)

■**単品形式**……………操作部・ランプ部・スイッチ部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせさせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。






















操作部

●LED照光タイプ (LED球を内蔵しています)

形状	分割方式色(色記号)	白(W)	赤(R)	緑(G)	橙(O)	標準価格(¥)	選択上のご注意	
 長方形	無分割	 形A3PJ-5701 -□□E	形A3PJ-5702 -□□E	形A3PJ-5703 -□□E	形A3PJ-5706 -□□E	2,350	<ul style="list-style-type: none"> 形式末尾の□□には使用電圧をご記入ください。使用電圧記入例 5V=□□5E 12V=□□2E 24V=□□4E 横軸2分割、2分割タイプは24Vのみの対応となります。 □部分の色は、表上の色項目の中からお選びいただいた形式でお申し込みください。 	
	横軸2分割	白	形A3PJ-5711 -□□E	形A3PJ-5712 -□□E	形A3PJ-5713 -□□E			形A3PJ-5716 -□□E
		赤	形A3PJ-5721 -□□E	形A3PJ-5722 -□□E	形A3PJ-5723 -□□E			形A3PJ-5726 -□□E
		緑	形A3PJ-5731 -□□E	形A3PJ-5732 -□□E	形A3PJ-5733 -□□E			形A3PJ-5736 -□□E
		橙	形A3PJ-5741 -□□E	形A3PJ-5742 -□□E	形A3PJ-5743 -□□E			形A3PJ-5746 -□□E
 正方形	無分割	◎形A3PA-5701 -□□E	◎形A3PA-5702 -□□E	◎形A3PA-5703 -□□E	◎形A3PA-5706 -□□E	1,950		
	2分割	白	形A3PA-5711 -□□E	形A3PA-5712 -□□E	形A3PA-5713 -□□E			形A3PA-5716 -□□E
		赤	形A3PA-5721 -□□E	形A3PA-5722 -□□E	形A3PA-5723 -□□E			形A3PA-5726 -□□E
		緑	形A3PA-5731 -□□E	形A3PA-5732 -□□E	形A3PA-5733 -□□E			形A3PA-5736 -□□E
		橙	形A3PA-5741 -□□E	形A3PA-5742 -□□E	形A3PA-5743 -□□E			形A3PA-5746 -□□E

注1. 標準の照光部にはキャップ、彫刻板(透明)、カラープレート、白色操作軸、LED(電流制限抵抗つき)を内蔵しています。
 2. 分割時の色配置は、スイッチ部ケースのOMRONマークを下方向として組み合わせました場合です。
 3. LED球が基板取り付けのため、LEDのみの交換はできません。

●LEDランプ照光タイプ (LEDは内蔵していません)

形状	長方形 			正方形 			丸形 			選択上のご注意																									
分割方式	照光面	形式	標準価格(¥)	照光面	形式	標準価格(¥)	照光面	形式	標準価格(¥)																										
無分割		◎形A3PJ-5021	475		◎形A3PA-5021	475		◎形A3PT-5021	475	<ul style="list-style-type: none"> 付属品 カラープレート(白、赤、緑、橙)、彫刻板(透明)、しゃ光板(分割タイプのみ)が付属されていますのでLEDの発光色に合わせ、組み合わせさせてご使用ください。 白色カラープレートは、発色発光を可能にするため各分割に必要な枚数用意しています。(例、4分割の場合4枚) カラープレートの付属枚数 <table border="1"> <thead> <tr> <th>分割方式</th> <th>白</th> <th>赤</th> <th>緑</th> <th>橙</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無分割</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>横・タテ軸2分割</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3分割E型・T型</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4分割</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	分割方式	白	赤	緑	橙	無分割	1	1	1	1	横・タテ軸2分割	2	1	1	1	3分割E型・T型	3	2	2	2	4分割	4	1	1	1
分割方式	白	赤		緑	橙																														
無分割	1	1		1	1																														
横・タテ軸2分割	2	1	1	1																															
3分割E型・T型	3	2	2	2																															
4分割	4	1	1	1																															
横軸2分割		◎形A3PJ-5022	565		形A3PA-5022	*		—																											
タテ軸2分割		◎形A3PJ-5023				—			—																										
3分割T型		形A3PJ-5024	565		—			—																											
3分割E型		形A3PJ-5025				—			—																										
4分割		形A3PJ-5026				—			—																										

*価格はお問い合わせください。

■セット組み合わせ形式…3～7ページ参照

■定格・性能等…15ページ参照 ■外形寸法…18ページ参照

■アクセサリ…13～14ページ参照