

防塵型、見やすい大型文字、 セットの容易なプッシュ式

- 設定は操作のしやすいプッシュ式、大きく見えやすい数字表示。
- 表示部は、シール板の窓板により塵埃の侵入を防止。



種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合せください。)

■スイッチ本体(1スイッチユニット)

形式	形A7PS		形A7PH		標準価格 (¥)
	ワンタッチ取り付け (表面取り付け)		ワンタッチ取り付け (表面取り付け)		
	分類 (注1)		長寿命タイプ		
表示文字高さ	10進:6.8mm		16進:4.0mm		
端子の種類	はんだ付け端子形 *1		はんだ付け端子形 *1		
ケースの色	ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	
出力コード番号	形式		形式		
03(10進)	○形A7PS-203	○形A7PS-203-1	○形A7PH-203	○形A7PH-203-1	1,780
06(2進化10進)	○形A7PS-206	○形A7PS-206-1	○形A7PH-206	○形A7PH-206-1	
07(2進化10進中継端子形) *2	○形A7PS-207	○形A7PS-207-1	○形A7PH-207	○形A7PH-207-1	
19(10進中継端子形)	形A7PS-219	形A7PS-219-1	形A7PH-219	—	
54(2進化16進)	○形A7PS-254	○形A7PS-254-1	○形A7PH-254	○形A7PH-254-1	*3
55(2進化16進中継端子形) *2	○形A7PS-255	○形A7PS-255-1	—	—	—

注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取り付け板を組み合わせて4桁にしたものです。

注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。

注3. ストップつきも揃えています。

各形式中の“203”、“206”、“207”、“219”、“254”、“255”、の後に“-S□□”をつけ□□の中にストップ範囲をご指定ください。

例えば範囲を0~6とする場合“-S06”となります。[例:形A7PS-206-S06-1]

注4. ダイアルの「+」「-」表示も製作可能です。形式中の“206”の後に“-PM”をつけてください。[例:形A7PS-206-PM・形A7PS-206-PM-1]

*1. プリント基板用端子もあります。

*2. ダイオードタイプもあります。形式の後ろに「-D」をつけてください。

[例:形A7PS-207-D・形A7PS-207-D-1]

*3. 価格はお問い合わせください。

■オプション(別売)

スイッチユニットをご使用になる場合には、取り付け板・スペアユニット・コネクタなどの付属品をご利用ください。

ケースの色		ライトグレー	黒	標準価格 (¥)
付属品				
取り付け板(1対)		○形A7P-M *1	○形A7P-M-1 *1	255
スペアユニット		形A7P-P※ *1	形A7P-P※-1 *1	*2
コネクタ	はんだ付け 端子形	○形NRT-C		500
		○形NRT-CN		
	プリント基板 端子形	○形NRT-CP		

注. スペアユニットの形式中、※にはA~Uの記号が入ります。(右のスペアユニットの説明の表をご覧ください。) スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のものです。他の刻印付きのタイプは、全て受注生産となります。

*1. 最小発注単位は10個です。上記価格は1個の標準価格です。

*2. 価格はお問い合わせください。

●取り付け板

スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。右と左で一対になっています。

●スペアユニット

- 各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
- 時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。(下表参照)別途ご相談ください。

記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J
刻印	無表示	SEC	MIN	H	g	kg	mm	cm	m

記号	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
刻印	℃	PCS	年	月	日	×10 SEC	時	分	0	.