

G2RV-SR

交換用リレー

●形式基準

形G2RV-1 - S □ - □ - G □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①極数

1 : 1極

②端子

S : プラグイン

④接点材質

無表示 : 銀合金

AP : 銀合金+金メッキ

⑤交換用リレーの種別

G : G2RV-SRシリーズ搭載

③ラッチングレバー(テストボタン) リレー

無表示 : ラッチングレバーなし

I : ラッチングレバーあり

⑥定格コイル電圧

数字 : DC11V、21V、48V

形G2RV-1-SI-G



形G2RV-1-S(-AP)-G



●種類 / 標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

タイプ	ラッチングレバー (テストボタン)	定格コイル電圧 (V)	形式	標準価格 (¥)	適用形式	
基準形	なし	DC	11	◎形G2RV-1-S-G DC11	600	形G2RV-SR700/500 DC12V
			21	◎形G2RV-1-S-G DC21	600	形G2RV-SR700/500 DC24V 形G2RV-SR700/500 AC/DC24V
			48	◎形G2RV-1-S-G DC48	620	形G2RV-SR700/500 AC/DC48V
						形G2RV-SR700/500 AC100V
						形G2RV-SR700/500 AC110V
						形G2RV-SR700/500 AC200V 形G2RV-SR700/500 AC230V
あり	DC	21	形G2RV-1-SI-G DC21	660	形G2RV-SR701/501 DC24V 形G2RV-SR701/501 AC/DC24V	
					微小 負荷用	なし
21	◎形G2RV-1-S-AP-G DC21	720	形G2RV-SR700/500-AP DC24V 形G2RV-SR700/500-AP AC/DC24V			
48	◎形G2RV-1-S-AP-G DC48	745	形G2RV-SR700/500-AP AC/DC48V			
			形G2RV-SR700/500-AP AC100V			
			形G2RV-SR700/500-AP AC110V			
			形G2RV-SR700/500-AP AC200V 形G2RV-SR700/500-AP AC230V			

注. スリム I/O リレーはソケット内で減圧しているため、入力定格電圧と交換用リレーの定格コイル電圧が異なります。

アクセサリ(別売)

G2RV-SR/G3RV-SRの共通のアクセサリについては、25ページをご覧ください。