

呼び圧力 10K

SCS13(SUS304)

検査圧力(漏れ)0.6MPa(空圧)

SCS14(SUS316)

単位:mm

品名	6N 六角ニップル		6HN ホースニップル		ソケット				ハーフソケット				
					S 平行めねじ		ST テーパーめねじ		HS 平行めねじ		HST テーパーめねじ		
形													
状													
呼び径(φ)	L5	S4	L6	D6	S6	L7	D6	L8	D7	L9	D8	L10	D9
1/8	28	12	—	—	—	20	13.8	23	15	12	13.8	—	—
1/4	34	14	43	9	14	25	17	29	19	15	17	18	19
3/8	36	17	45	11	17	26	21	30	22	16	21	18	22
1/2	40	24	53	14	22	33	25	38	27	20	25	21	27
3/4	44	29	65	20.5	27	36	31	40	33	21	31	21	33
1	52	36	73	27	34	43	38	45	40	25	38	25	40
1 1/4	56	46	82	33	43	48	47	51	49	28	47	27	49
1 1/2	60	54	88	39.5	49	48	53	54	55.5	28	53	27	55.5
2	66	63	98	52	61	56	66	64	68	34	66	32	68
2 1/2	73	80	—	—	—	65	82	73	83	39	82	—	—
3	81	95	—	—	—	70	95	81	97	42	95	—	—
4	92	120	—	—	—	84	121	93	125	50	121	—	—

品名	N 両ニップル	NL 両長ニップル
形		
状		50L~200L (250L~300Lは受注生産品です) 1/4B~2B

品名	MO (O型) メートルパイプ
形	
状	

品名	NS 片ニップル	NSL 片長ニップル
形		
状		50L~150L (65Lは製作外です。) 1/4B~2B (4Bは製作外です。)

品名	MU (U型) メートルパイプ
形	
状	

呼び径(φ)	L9	D8	L10
1/8	24	10.5	50 65 75 100 125 150 200
1/4	26	13.8	50 65 75 100 125 150 200
3/8	28	17.3	50 65 75 100 125 150 200
1/2	34	21.7	50 65 75 100 125 150 200 250 300
3/4	38	27.2	50 65 75 100 125 150 200 250 300
1	42	34.0	50 65 75 100 125 150 200 250 300
1 1/4	50	42.7	75 100 125 150 200 250 300
1 1/2	50	48.6	75 100 125 150 200 250 300
2	58	60.5	75 100 125 150 200 250 300
2 1/2	70	76.3	—
3	78	89.1	—
4	90	114.3	—

品名	STA サービスチーA	STB サービスチーB		
形				
状				
呼び径(φ)	A8	A9	A8	A9
1/8	17	20	17	20
1/4	19	24	19	24
3/8	23	32	23	32
1/2	27	35	27	35
3/4	32	40	32	40

1. □内は引出品です。

2. S, S4は、六角部の二面幅です。

3. □内は、SUS 304のみ製作しています。

4. ソケット(平行めねじ)のSUS 316は別途寸法をご確認ください。