

オプション・周辺機器

LA-0206 全天候防風スクリーン



全天候型防風スクリーンを使用することで、屋外での騒音測定時に風による雑音の軽減、雨や雪などによるマイクロホンの損傷を防ぐことができます。

* LA-5570を除く。

* 別途LA-0203C三脚、マイクロホン延長ケーブルが必要となります。

スクリーン直径：φ200 mm

【価格】 ¥98,000 (税込 ¥102,900)

防風スクリーン



●防風スクリーン 大 (φ90 mm)

【価格】 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

* LA-2560/5560/5570には付属しています。



●防風スクリーン 小 (φ70 mm)

【価格】 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

* LA-1400/1440/4440には付属しています。

LA-0203C 騒音計用三脚



騒音計用当社標準三脚です。最大高さは161.5 cm、最低高さはセンターポールを逆向きに付けることで10 cm以下にすることも可能です。

【価格】 ¥19,000 (税込 ¥19,950)

(スリック社製 スプリント PRO II GM)

SC-3120/2120A 音響校正器



騒音計測に不可欠な音響校正器です。

JIS C1515:2004 に適合しています。

SC-3120は、Class1/Cのピストンホンタイプの音響校正器です。250 Hz、114 dBの音圧レベルを出力します。JIS C1509に適合しているLA-1400/4440シリーズにはSC-3120をご使用ください。

SC-2120Aは、Class2のスピーカータイプです。

1 kHz、94 dBの音圧レベルを出力します。

【価格】

SC-3120 ¥220,000 (税込 ¥231,000)

SC-2120A ¥49,000 (税込 ¥51,450)

マイクロホン延長ケーブル



●AG-3300シリーズ (6芯タイプ)

適用騒音計 LA-2560/5560/5570


【価格】

AG-3301	5 m	¥12,000 (税込¥12,600)
AG-3302	10 m	¥15,000 (税込¥15,750)
AG-3303	20 m	¥20,000 (税込¥21,000)
AG-3304	30 m	¥25,000 (税込¥26,250)
AG-3305	100 m (コードリール付)	¥75,000 (税込¥78,750)

・MI-0301 マイクロホンホルダー付きです。

・コードリール付き延長ケーブルには、騒音計本体と接続する中継ケーブル (3 m) が付属しています。

・延長ケーブルを複数つないで長くすることができます。




●AG-2000シリーズ (同軸タイプ)

適用騒音計 LA-1410/1440/4440

【価格】

AG-2010	10 m	¥9,800 (税込¥10,290)
AG-2030	30 m	¥13,800 (税込¥14,490)
AG-2050	50 m (コードリール付)	¥40,000 (税込¥42,000)
AG-2100	100 m (コードリール付)	¥50,000 (税込¥52,500)

AX-501 出カケーブル 2 m




AC/DC信号出力、コンパレータ出力、および外部コントロール信号入力用

* LA-2560/5560/5570には付属しています。

【価格】 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

AX-5022 RS-232Cケーブル 2 m



PC側 (D-SUB 9ピン)

【価格】 ¥12,000 (税込 ¥12,600)

プリンタ

●RS-232C用サーマルプリンタ
DPU-414



*接続ケーブル付、ACアダプタは別売

DPU-414はRS-232C付騒音計用のプリンタです。マニュアルプリント・オートプリント・メモリープリントが可能です。接続ケーブル (AX-5042) が付属しています。

適用騒音計: LA-1440/4440/2560/5560/5570

【価格】 ¥55,000 (税込 ¥57,750)

ACアダプタ PW-4007J (AC100 V用)
¥7,000 (税込 ¥7,350)

記録紙 CX-050B (1巻30 m、10巻1組)
¥9,000 (税込 ¥9,450)

●推奨USBサーマルプリンタ
BL-112IIUI (三栄電機株式会社製)



USBインタフェース用プリンタです。マニュアルプリント、オートプリント、メモリープリントの他、LA-1440/4440では表示画面のハードコピーが可能です。

適用騒音計: LA-1440/4440

*詳細は、三栄電機株式会社様へお問い合わせください。

推奨USBケーブル エレコム株式会社製

・USB-MAEA03

USB (mini-A) オス=USB (A) メス

・USB-FS3

USB (A) オス=USB (B) オス

PB-7080 ACアダプタ

入力電圧: AC100~240 V

* 付属のACケーブルはAC100-120 V用です。

AC220~240 Vでお使いの際は、対応ACケーブルを別途ご購入ください。

出力電圧 : DC 6 V

出力コネクタ : EIAJ RC-5320A、電圧区分2

定格出力電流 : 2 A

全長 : 3 m

* LA-2560/5560/5570にはACアダプタが付属しています。

【価格】 ¥5,500 (税込 ¥5,775)

(加賀コンポーネント製)

関連商品 (WAVデータ解析用ソフト)

・Oscope 2データ編集ソフト / 音質評価バック / 変動音解析バック 他

・DSシリーズの解析ソフト ・XNシリーズの解析ソフト

* 詳細資料が必要な場合はお問い合わせ下さい。