

## ■品名の見方

### ●モーター

# BXM 5 120 M - 100 FR

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

### ●ドライバ

# BXSD 120 - C 2

① ② ③ ④

### ●接続ケーブル、可動接続ケーブル

# CC 013 SB F 2

① ② ③ ④ ⑤

|   |   |   |
|---|---|---|
| ① | モーター種類  | <b>BXM</b> ：ブラシレスモーター   |
| ② | 取付角寸法   | <b>2</b> ：60 mm <b>4</b> ：80 mm <b>5</b> ：90 mm<br><b>6</b> ：104 mm (ギヤヘッド部は110 mm) |
| ③ | 出力  | (例) <b>120</b> ：120 W   |
| ④ | <b>M</b> ：電磁ブレーキ付モーター   |   |
| ⑤ | 減速比・シャフト形状  | 数字：ギヤヘッドの減速比<br><b>A</b> 、 <b>A2</b> ：丸シャフトタイプ                                      |
| ⑥ | なし：平行軸ギヤヘッド <b>GFS</b> ギヤ<br><b>FR</b> ：中空軸フラットギヤヘッド <b>FR</b> ギヤ |   |

|   |        |   |
|---|--------|---|
| ① | ドライバ種類 | <b>BXSD</b> ： <b>BXII</b> シリーズドライバ                |
| ② | 出力     | (例) <b>120</b> ：120 W                             |
| ③ | 電源電圧   | <b>A</b> ：単相100-120 V<br><b>C</b> ：単相、三相200-240 V |
| ④ | 識別品番   |   |

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| ① | ケーブル種類                              | <b>CC</b> ：接続ケーブル  |
| ② | 長さ                                  | <b>003</b> ：0.3 m <b>013</b> ：1.3 m <b>023</b> ：2.3 m<br><b>033</b> ：3.3 m <b>053</b> ：5.3 m <b>073</b> ：7.3 m<br><b>103</b> ：10.3 m <b>153</b> ：15.3 m <b>203</b> ：20.3 m<br><b>303</b> ：30.3 m |
| ③ | 適用機種                                | <b>SB</b> ： <b>BXII</b> シリーズ   |
| ④ | <b>F</b> ：接続ケーブル <b>R</b> ：可動接続ケーブル |  |
| ⑤ | 識別品番                                |  |

## ■種類と価格

モーター、ドライバ、ケーブルを別々に購入してください。

### ●モーター

◇平行軸ギヤヘッド **GFS**ギヤ



| 出力    | 品名                | 減速比               | 定価      |
|-------|-------------------|-------------------|---------|
| 30 W  | <b>BXM230</b> -□  | <b>5、10、15、20</b> | 36,500円 |
|       |                   | <b>30、50、100</b>  | 37,200円 |
|       |                   | <b>200</b>        | 38,000円 |
| 60 W  | <b>BXM460</b> -□  | <b>5、10、15、20</b> | 38,900円 |
|       |                   | <b>30、50、100</b>  | 39,600円 |
|       |                   | <b>200</b>        | 40,350円 |
| 120 W | <b>BXM5120</b> -□ | <b>5、10、15、20</b> | 43,600円 |
|       |                   | <b>30、50、100</b>  | 44,500円 |
|       |                   | <b>200</b>        | 45,400円 |
| 200 W | <b>BXM6200</b> -□ | <b>5、10、15、20</b> | 52,500円 |
|       |                   | <b>30、50</b>      | 53,500円 |
|       |                   | <b>100、200</b>    | 55,000円 |
| 400 W | <b>BXM6400</b> -□ | <b>5、10、15、20</b> | 61,000円 |
|       |                   | <b>30、50</b>      | 62,000円 |
|       |                   | <b>100、200</b>    | 63,500円 |

◇中空軸フラットギヤヘッド **FR**ギヤ



| 出力    | 品名                          | 減速比               | 定価      |
|-------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 30 W  | <b>BXM230</b> -□ <b>FR</b>  | <b>5、10、15、20</b> | 41,200円 |
|       |                             | <b>30、50、100</b>  | 42,200円 |
|       |                             | <b>200</b>        | 43,200円 |
| 60 W  | <b>BXM460</b> -□ <b>FR</b>  | <b>5、10、15、20</b> | 46,400円 |
|       |                             | <b>30、50、100</b>  | 47,400円 |
|       |                             | <b>200</b>        | 48,400円 |
| 120 W | <b>BXM5120</b> -□ <b>FR</b> | <b>5、10、15、20</b> | 52,000円 |
|       |                             | <b>30、50、100</b>  | 53,000円 |
|       |                             | <b>200</b>        | 54,000円 |
| 200 W | <b>BXM6200</b> -□ <b>FR</b> | <b>10、15、20</b>   | 60,500円 |
|       |                             | <b>30、50、100</b>  | 61,500円 |
|       |                             | <b>5、10、15、20</b> | 69,000円 |
| 400 W | <b>BXM6400</b> -□ <b>FR</b> | <b>30、50、100</b>  | 70,000円 |

◇丸シャフトタイプ



| 出力    | 品名                         | 定価      |
|-------|----------------------------|---------|
| 30 W  | <b>BXM230</b> - <b>A2</b>  | 26,200円 |
| 60 W  | <b>BXM460</b> - <b>A2</b>  | 27,400円 |
| 120 W | <b>BXM5120</b> - <b>A2</b> | 29,000円 |
| 200 W | <b>BXM6200</b> - <b>A</b>  | 33,500円 |
| 400 W | <b>BXM6400</b> - <b>A</b>  | 42,000円 |

●品名中の□には、減速比を表す数字が入ります。