

## カラーゴム板

従来のゴムでは実現できなかったプラスチックのような鮮やかな色彩のゴム板です。

CBRは厚さや製造ロットの違いにより濃淡が変化します。サンプル等をご参照の上、ご購入下さい。

●CBR 透明性のあるゴムです。平成18年厚生労働省告示第201号(昭和61年厚生省告示第85号)適合品です。厚み1~3mmが標準品です。

●EVR おしゃれなカラーゴムです。

品番	硬さ タイプA	引張強さ MPa	伸び %	引裂強さ N/mm	耐熱性 70時間				低温ぜい化温度 ℃
					硬さ変化	引張強さ 変化率%	伸び変化率 %	試験温度	
CBR	70	10.0	300	30	+4	+5	-3	100℃	-70
EVR	65	8.6	640	20	+1	-13	-9	70℃	-30



標準色 CBR:レッド、イエロー、グリーン、ブルー、半透明。  
EVR:レッド、イエロー、グリーン、ブルー。

## ウレタンゴム板

反発弾性がよく、耐摩耗性、耐油性、耐候性に優れた材質です。

品番	主原料	硬さ タイプA	100% 引張応力 MPa	300% 引張応力 MPa	引張強さ MPa	伸び %	引裂強さ N/mm	圧縮永久歪 70℃×22時間 %	反発弾性 %
UG4030	エステル系	30	0.5	0.8	4.0	570	20	8	30
UG4040	エステル系	40	0.7	1.4	10.3	600	21	6	31
UG4050	エステル系	50	1.1	2.1	24.0	540	28	7	30
UG4060	エステル系	60	1.9	3.8	30.9	550	39	18	30
UG4070	エステル系	70	2.2	4.9	31.4	660	52	21	35
UG4080	エステル系	80	3.7	6.9	44.6	630	73	25	32
UG4090	エステル系	90	6.9	13.0	44.6	520	105	35	30
UG1070	エーテル系	70	2.3	3.9	12.5	670	45	27	55
UG1090	エーテル系	90	8.0	16.2	29.4	450	69	36	43



### ウレタンゴム板厚さ公差

厚さ(mm)	公差(mm)	厚さ(mm)	公差(mm)
1	±0.2	20	±0.8
1.5		25	
2		30	
3		35	
4	±0.3	40	±1.0
5		45	
6		50	
7	±0.5	55	±1.5
8		60	
9		70	
10		80	
12	±0.8	90	±2.0
15		100	

本カタログのデータは代表的な試験値であり、規格値、保証値ではありません。