



表23 : LD-OH, MLD-OH, ULD-OH, UMLD-OHシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										玉列数	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント (N・m)
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	L	ℓ	w	D ₀	D ₁	T	n×φS	C (N)			Co (N)	M (N・m)	
LD6-OH	MLD6-OH	ULD6-OH	UMLD6-OH	6	12 ⁰ _{-0.013}	35	27	1.1	11.5	11.4	2	4×φ1.0	4	0.016	354	310	1.5	
LD8-OH	MLD8-OH	ULD8-OH	UMLD8-OH	8	15	45	35	1.1	14.3	14.4	2	4×φ1.2	4	0.031	419	450	2.0	
LD10-OH	MLD10-OH	ULD10-OH	UMLD10-OH	10	19	55	44	1.3	18	18.4	2	4×φ1.5	4	0.062	865	850	6.5	
LD12-OH	MLD12-OH	ULD12-OH	UMLD12-OH	12	21 ⁰ _{-0.009}	57 ⁰ _{-0.016}	46 ⁰ _{-0.3}	1.3	20	20.4	2	4×φ1.5	4	0.080	892	860	7.1	
LD13-OH	MLD13-OH	ULD13-OH	UMLD13-OH	13	23	61	46	1.3	22	22.4	2	4×φ1.5	4	0.090	902	870	7.6	
LD16-OH	MLD16-OH	ULD16-OH	UMLD16-OH	16	28	70	53	1.6	26.6	27	3	5×φ1.5	5	0.15	1248	1300	11.3	
LD20-OH	MLD20-OH	ULD20-OH	UMLD20-OH	20	32	80	61	1.6	30.3	31	3	5×φ2	5	0.18	2083	2020	23.8	
LD25-OH	MLD25-OH	ULD25-OH	UMLD25-OH	25	40 ⁰ _{-0.010}	112 ⁰ _{-0.019}	82	1.85	38	39	3	6×φ2	6	0.44	3517	3570	51.4	
LD30-OH	MLD30-OH	ULD30-OH	UMLD30-OH	30	45	123	89	1.85	43	44	3	6×φ2	6	0.48	5273	5010	85.6	
LD35-OH	MLD35-OH	ULD35-OH	UMLD35-OH	35	52 ⁰ _{-0.012}	135 ⁰ _{-0.022}	99 ⁰ _{-0.4}	2.1	49	50.5	4	6×φ2	6	0.80	5722	6180	102.5	
LD40-OH	MLD40-OH	ULD40-OH	UMLD40-OH	40	60	151	121	2.1	57	58.5	4	6×φ2.5	6	1.17	7872	8070	171.4	

* M2シリーズ：外筒にはOZAK、Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。
 (例) M2LD16-OHと御指定下さい。

呼び番号 **U** **LD20-OH** **-G**

ウルトラ 型番 グリス

無記号	グリスなし
G	標準グリス
CG	クリーングリス
VG	真空グリス
HG	高温グリス
FG	食品グリス

※グリスの性状P40参照