

表27 : LFB, MLFB, ULFB, UMLFBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										玉質	基本定格荷重	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D _{h10}	L	ℓ	D _f	t	D _p	S	玉列数	質量 (kg)	C (N)	C ₀ (N)
シールなし 両シール付	シールなし 両シール付	両シール付	両シール付													
LFB6	MLFB6	ULFB6-UU	UMLFB6-UU	6	12	12	19	5	28	5	20	M3	4	0.023	218	160
LFB8	MLFB8	ULFB8-UU	UMLFB8-UU	8	15	15	24	5	32	5	24	M3	4	0.037	258	220
LFB10	MLFB10	ULFB10-UU	UMLFB10-UU	10	19	19	29	6	39	6	29	M4	4	0.061	532	430
LFB12	MLFB12	ULFB12-UU	UMLFB12-UU	12	21	21	30	6	42	6	32	M4	4	0.070	549	430
LFB13	MLFB13	ULFB13-UU	UMLFB13-UU	13	23	23	32	6	43	6	33	M4	4	0.080	555	440
LFB16	MLFB16	ULFB16-UU	UMLFB16-UU	16	28	28	37	6	48	6	38	M4	5	0.109	768	650
LFB20	MLFB20	ULFB20-UU	UMLFB20-UU	20	32	32	42	8	54	8	43	M5	5	0.176	1282	1010
LFB25	MLFB25	ULFB25-UU	UMLFB25-UU	25	40	40	58	8	62	8	51	M5	6	0.300	2164	1790
LFB30	MLFB30	ULFB30-UU	UMLFB30-UU	30	45	45	64	10	74	10	60	M6	6	0.43	3245	2510
LFB35	MLFB35	ULFB35-UU	UMLFB35-UU	35	52	52	70	10	82	10	67	M6	6	0.59	3521	3090
LFB40	MLFB40	ULFB40-UU	UMLFB40-UU	40	60	60	80	13	96	13	78	M8	6	1.21	4844	4040

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。
 (例) M2LFB16-UUと御指定下さい。


呼び番号 U LFB20 -UU -G -4-M5×20

ウルトラ
 型番
 標準型
 M-防錆型
 シール
 無記号 シールなし
 UU 両シール付

グリース
 無記号 グリースなし
 G 標準グリース
 CG クリーングリース
 VG 真空グリース
 HG 高温グリース
 FG 食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
6.8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。