

表29 : LFTB, MLFTB, ULFTB, UMLFTBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)													玉質		基本定格荷重	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D <sub>1</sub>	h <sub>10</sub>	L	フランジ				S	A	B	列数	量 (kg)	C (N)	Co (N)	
シールなし	シールなし	両シール付	両シール付						Df	T	t	Dp								
LFTB6	MLFTB6	ULFTB6-UU	UMLFTB6-UU	6	12	12	19	5	28	18	5	20	M3	-	-	4	0.018	218	160	
LFTB8	MLFTB8	ULFTB8-UU	UMLFTB8-UU	8	15	15	24	5	32	21	5	24	M3	-	-	4	0.03	258	220	
LFTB10	MLFTB10	ULFTB10-UU	UMLFTB10-UU	10	19	19	29	6	39	25	6	29	M4	-	-	4	0.06	532	430	
LFTB12	MLFTB12	ULFTB12-UU	UMLFTB12-UU	12	21	21	30	6	42	27	6	32	M4	-	-	4	0.07	549	430	
LFTB13	MLFTB13	ULFTB13-UU	UMLFTB13-UU	13	23	23	32	6	43	29	6	33	M4	-	-	4	0.08	555	440	
LFTB16	MLFTB16	ULFTB16-UU	UMLFTB16-UU	16	28	28	37	6	48	34	6	-	M4	31	22	5	0.11	768	650	
LFTB20	MLFTB20	ULFTB20-UU	UMLFTB20-UU	20	32	32	42	8	54	38	8	-	M5	36	24	5	0.18	1282	1010	
LFTB25	MLFTB25	ULFTB25-UU	UMLFTB25-UU	25	40	40	58	8	62	46	8	-	M5	40	32	6	0.30	2164	1790	
LFTB30	MLFTB30	ULFTB30-UU	UMLFTB30-UU	30	45	45	64	10	74	51	10	-	M6	49	35	6	0.55	3245	2510	
LFTB35	MLFTB35	ULFTB35-UU	UMLFTB35-UU	35	52	52	70	10	82	60	10	-	M6	55	38	6	0.59	3521	3090	
LFTB40	MLFTB40	ULFTB40-UU	UMLFTB40-UU	40	60	60	80	13	96	70	13	-	M8	64	45	6	1.21	4844	4040	

\* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです。  
 (例) M2LFTB16-UUと御指定下さい。

呼び番号 U LFTB20 -UU -G -4-M5×20

ウルトラ

型番

標準型

M-防錆型

シール

無記号 シールなし


UU 両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



六角穴付ボルト  
(三個クロメートル)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい。