



表34 : LFDKB, MLFDKB, ULFDKB, UMLFDKBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										玉質	基本定格荷重		動許容モーメント			
標準型 シールなし 両シール付	防錆型 シールなし	標準型 両シール付	防錆型 両シール付	d	D	D ₁	h ₁₀	L	ℓ	フランジ	DF	K	t	D _p	S	数	(kg)	C (N)	Co (N)	M (N·m)
LFDKB6	MLFDKB6	ULFDKB6-UU	UMLFDKB6-UU	6	12	12	35	5	28	22	5	20	M3	4	0.022	354	310	1.5		
LFDKB8	MLFDKB8	ULFDKB8-UU	UMLFDKB8-UU	8	15	15	45	5	32	25	5	24	M3	4	0.04	419	450	2.0		
LFDKB10	MLFDKB10	ULFDKB10-UU	UMLFDKB10-UU	10	19	19	55	6	39	30	6	29	M4	4	0.07	865	850	6.5		
LFDKB12	MLFDKB12	ULFDKB12-UU	UMLFDKB12-UU	12	21	21	57	6	42	32	6	32	M4	4	0.10	892	860	7.1		
LFDKB13	MLFDKB13	ULFDKB13-UU	UMLFDKB13-UU	13	23	23	60	6	43	34	6	33	M4	4	0.11	902	870	7.6		
LFDKB16	MLFDKB16	ULFDKB16-UU	UMLFDKB16-UU	16	28	28	68	6	48	37	6	38	M4	5	0.17	1248	1300	11.3		
LFDKB20	MLFDKB20	ULFDKB20-UU	UMLFDKB20-UU	20	32	32	80	8	54	42	8	43	M5	5	0.23	2083	2020	23.8		
LFDKB25	MLFDKB25	ULFDKB25-UU	UMLFDKB25-UU	25	40	40	112	8	62	50	8	51	M5	6	0.46	3517	3570	51.4		
LFDKB30	MLFDKB30	ULFDKB30-UU	UMLFDKB30-UU	30	45	45	122	10	74	58	10	60	M6	6	0.61	5273	5010	85.6		
LFDKB35	MLFDKB35	ULFDKB35-UU	UMLFDKB35-UU	35	52	52	134	10	82	64	10	67	M6	6	0.86	5722	6180	102.5		
LFDKB40	MLFDKB40	ULFDKB40-UU	UMLFDKB40-UU	40	60	60	153	13	96	75	13	78	M8	6	1.80	7872	8070	171.4		

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです.
(例) M2LFDKB16-UUと御指定下さい.

呼び番号 **U LFDKB20 -UU -G -4-M5×20**

ウルトラ

型番

標準型

M-防錆型

シール

無記号 シールなし

UU 両シール付

グリース

無記号 グリースなし

G 標準グリース

CG クリーングリース

VG 真空グリース

HG 高温グリース

FG 食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボール本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト (三価クロメート) セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい.