

表35 : LFDTB, MLFDTB, ULFDTB, UMLFDTBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)														玉質	基本定格荷重	動許容モーメント			
標準型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	標準型 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 両シール付 Bシリーズ(UU)	d	D	D ₁	L	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	列数	C	Co	M
						h ₁₀		フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	フランジ	(kg)	(N)	(N)	(N・m)
LFDTB6	MLFDTB6	ULFDTB6-UU	UMLFDTB6-UU	6	12	12	35	5	28	18	5	20	M3	—	—	4	0.024	354	310	1.5			
LFDTB8	MLFDTB8	ULFDTB8-UU	UMLFDTB8-UU	8	15	15	45	5	32	21	5	24	M3	—	—	4	0.05	419	450	2.0			
LFDTB10	MLFDTB10	ULFDTB10-UU	UMLFDTB10-UU	10	19	19	55	6	39	25	6	29	M4	—	—	4	0.08	865	850	6.5			
LFDTB12	MLFDTB12	ULFDTB12-UU	UMLFDTB12-UU	12	21	21	57	6	42	27	6	32	M4	—	—	4	0.10	892	860	7.1			
LFDTB13	MLFDTB13	ULFDTB13-UU	UMLFDTB13-UU	13	23	23	60	6	43	29	6	33	M4	—	—	4	0.11	902	870	7.6			
LFDTB16	MLFDTB16	ULFDTB16-UU	UMLFDTB16-UU	16	28	28	68	6	48	34	6	38	M4	—	—	5	0.18	1248	1300	11.3			
LFDTB16B	MLFDTB16B	ULFDTB16B-UU	UMLFDTB16B-UU																				
LFDTB20	MLFDTB20	ULFDTB20-UU	UMLFDTB20-UU	20	32	32	80	8	54	38	8	43	M5	—	—	5	0.24	2083	2020	23.8			
LFDTB25	MLFDTB25	ULFDTB25-UU	UMLFDTB25-UU	25	40	40	112	8	62	46	8	51	M5	—	—	6	0.48	3517	3570	51.4			
LFDTB30	MLFDTB30	ULFDTB30-UU	UMLFDTB30-UU	30	45	45	122	10	74	51	10	60	M6	—	—	6	0.64	5273	5010	85.6			
LFDTB35	MLFDTB35	ULFDTB35-UU	UMLFDTB35-UU	35	52	52	134	10	82	60	10	67	M6	—	—	6	0.90	5722	6180	102.5			
LFDTB40	MLFDTB40	ULFDTB40-UU	UMLFDTB40-UU	40	60	60	153	13	96	70	13	78	M8	—	—	6	1.88	7872	8070	171.4			

* M2シリーズ：外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し、ボールはSUJ-2を使用した、より経済的なシリーズです。
(例) M2LFDTB16-UUと御指定下さい。

呼び番号 U LFDTB20B -UU -G -4-M5×20

ウルトラ

型番

標準型

M-防錆型

シール

無記号

UU

両シール付

グリス

無記号

G

CG


VG

HG

FG

※グリスの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



六角穴付ボルト (三個クロメートル) セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。