



表45 : LFK-OH, MLFK-OH, ULFK-OH, UMLFK-OHシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										玉質	基本定格荷重						
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	L	ℓ	Df	K	Dp	t	D ₁	T	M	n×φS	列数	量 (kg)	C (N)	Co (N)		
両シール付	両シール付	両シール付	両シール付																	フランジ	
LFK6-OH	MLFK6-OH	ULFK6-OH	UMLFK6-OH	6	12			19	5	28	22	20	5	11.4	2	M3	4×φ1.0	4	0.023	218	160
LFK8-OH	MLFK8-OH	ULFK8-OH	UMLFK8-OH	8	15			24	5	32	25	24	5	14.4	2	M3	4×φ1.2	4	0.029	258	220
LFK10-OH	MLFK10-OH	ULFK10-OH	UMLFK10-OH	10	19	0	-0.009	29	6	39	30	29	6	18.4	2	M4	4×φ1.5	4	0.061	532	430
LFK12-OH	MLFK12-OH	ULFK12-OH	UMLFK12-OH	12																	
LFK13-OH	MLFK13-OH	ULFK13-OH	UMLFK13-OH	13	23			32	7	43	34	33	6	22.4	2	M4	4×φ1.5	4	0.080	555	440
LFK16-OH	MLFK16-OH	ULFK16-OH	UMLFK16-OH	16	28			37	8	48	37	38	6	27	3	M4	5×φ1.5	5	0.109	768	650
LFK20-OH	MLFK20-OH	ULFK20-OH	UMLFK20-OH	20	32	0	-0.010	42	10	54	42	43	8	31	3	M5	5×φ2	5	0.176	1282	1010
LFK25-OH	MLFK25-OH	ULFK25-OH	UMLFK25-OH	25																	
LFK30-OH	MLFK30-OH	ULFK30-OH	UMLFK30-OH	30	45			64	15	74	58	60	10	44	3	M6	6×φ2	6	0.43	3245	2510
LFK35-OH	MLFK35-OH	ULFK35-OH	UMLFK35-OH	35	52	0	-0.012	70	17	82	64	67	10	50.5	4	M6	6×φ2	6	0.59	3521	3090
LFK40-OH	MLFK40-OH	ULFK40-OH	UMLFK40-OH	40																	

呼び番号 **U LFK20-OH -G -4-M5×20**

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
6.8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。