

表51 : LFWB, MLFWB, ULFWB, UMLFWBシリーズ寸法表

スタンダード型 標準防錆型	ウルトラシリーズ 標準型 防錆型	主要寸法 (mm)											玉列 ベアリング 型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)		
		d	D <sub>b6</sub>	Do	L	ℓ	Df	Dp	T	t	to	S			C	Co			
LFWB16 MLFWB16	ULFWB16 UMLFWB16	16	<sup>0</sup> / <sub>-0.009</sub>	42	41	88	44	72	58	48	9	20	φ7	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.38	1248	1300	16.8
LFWB20 MLFWB20	ULFWB20 UMLFWB20	20		48	47	98	49	78	64	54	10	22	φ7	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.51	2083	2020	32.4
LFWB25 MLFWB25	ULFWB25 UMLFWB25	25	<sup>0</sup> / <sub>-0.010</sub>	58	57	134	67	90	76	64	11	30	φ7	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.02	3517	3570	66.9
LFWB30 MLFWB30	ULFWB30 UMLFWB30	30		65	63	144	72	104	86	72	12	35	φ9	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.44	5273	5010	108.6
LFWB35 MLFWB35	ULFWB35 UMLFWB35	35	<sup>0</sup> / <sub>-0.012</sub>	72	70	158	79	112	94	80	13	40	φ9	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.70	5722	6180	128.1
LFWB40 MLFWB40	ULFWB40 UMLFWB40	40		84	82	178	89	124	106	94	14	45	φ9	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.75	7872	8070	211.0


\*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組み込んでいます。

呼び番号 **U LFWB20 -G -4-M6x30**

ウルトラ  
型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
無記号 | グリースなし  
G | 標準グリース  
CG | クリーングリース  
VG | 真空グリース  
HG | 高温グリース  
FG | 食品グリース  
※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。