



表96 : LH-MF, MLH-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主要寸法													取付ボルト		基本定格荷重 (N)	
標準型	防錆型	d	$h_{\pm 0.02}$	W	w	$T_{\pm 0.02}$	$t_0$	H	$H_1$	$H_0$	t	L	$\ell$	$S_1$	$S_2$	C	$C_0$	
LH16MF	MLH16MF	16	$0$ $-0.009$	19	50	36	25	7	37	31.5	12	9	55	34	M5	M4	768	650
LH20MF	MLH20MF	20	$0$ $-0.010$	21	54	40	27	7	41	35	12	11	60	40	M6	M5	1282	1010
LH25MF	MLH25MF	25		26	76	54	38	11	51	42.5	18	12	78	50	M8	M6	2164	1790
LH30MF	MLH30MF	30		30	78	58	39	10	57	48.5	18	15	83	58	M8	M6	3245	2510

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **LH20MF -CG -4-M5×50**

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース

※グリースの性状P40参照  
\* Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S <sub>2</sub>	
	呼び径	長さ
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

