



表97 : LHW-MF, MLHW-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主要寸法											取付ボルト		基本定格荷重(N)		動許容モーメント(N・m)	
標準型	防錆型	d	h _{±0.02}	W	w	T _{±0.02}	t ₀	H	H ₁	H ₀	t	L	ℓ	S ₁	S ₂	C	C ₀	M
LHW16MF	MLHW16MF	16 ⁰ _{-0.009}	19	50	36	25	7	37	31.5	12	9	86	60	M5	M4	1248	1300	11.3
LHW20MF	MLHW20MF	20	21	54	40	27	7	41	35	12	11	98	70	M6	M5	2083	2020	23.8
LHW25MF	MLHW25MF	25 ⁰ _{-0.010}	26	76	54	38	11	51	42.5	18	12	131	100	M8	M6	3517	3570	51.4
LHW30MF	MLHW30MF	30	30	78	58	39	10	57	48.5	18	15	141	110	M8	M6	5273	5010	85.6

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **LHW20MF -CG -4-M5×50**

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
* Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₁ 呼び径	六角穴付ボルト S ₂ 長さ
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

