



表148：EGH, MEGH, EGH-L, MEGH-Lシリーズ寸法表

型番		組合せ寸法			ベアリング寸法							レール		
標準型	防錆型	H	H ₀	T ₀	W	L	w	ℓ	L ₁	F	M×ℓ ₁	T	h	P
EGH15	MEGH15	28	3	9.5	34	59	26	26	40.2	25	M4×6	15	13	60
EGH20	MEGH20	30	4.5	12	44	70	32	36	48.5	25.5	M5×6.5	20	16.3	60
EGH20L	MEGH20L					98		50	76.5					
EGH25	MEGH25	40	5.8	12.5	48	80	35	35	57.5	34.2	M6×9	23	19.2	60
EGH25L	MEGH25L					109		50	86.9					
EGH30	MEGH30	45	7	16	60	95	40	40	67.8	38	M8×12	28	22.8	80
EGH30L	MEGH30L					131		60	103.5					
EGH35	MEGH35	55	7.5	18	70	112	50	50	80.5	47.5	M8×12	34	26	80
EGH35L	MEGH35L					154		72	122.5					
EGH45	MEGH45	70	8.9	20.5	86	129	60	60	94	61.1	M10×18	45	31.1	105
EGH45L	MEGH45L					174		80	139					

表149：標準レール長さ

型番	レール															
	100	500					1000					1500				
EGH15 MEGH15	160	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960
	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900	
EGH20 MEGH20	160	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960
	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900	
EGH25 MEGH25	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900	
	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960	
EGH30 MEGH30	280	440	600	760	920	1080	1240	1400	1560	1720	1880					
	360	520	680	840	1000	1160	1320	1480	1640	1800	1960					
EGH35 MEGH35	280	440	600	760	920	1080	1240	1400	1560	1720	1880					
	360	520	680	840	1000	1160	1320	1480	1640	1800	1960					
EGH45 MEGH45	570		780	990	1200	1410	1620	1830								
	675		885	1095	1305	1515	1725	1935								

* 防錆処理：ベアリング、レールに低温黒色クロム処理を施しております。

呼び番号 **EGH25 -CG -2 ×1300**

型番
標準型
M-防錆型

レール長さ(L₀)
レール1本に使用するベアリング数

無記号	標準グリース	HG	高温グリース
CG	クリーングリース	FG	食品グリース
VG	真空グリース	※グリースの性状P40参照	