



表317：HTKシリーズ寸法表

単位：mm

ナット型番	ナット主要寸法							許容トルク (N・m)	ステンレス・ 六角スプライン軸型番	対辺 d	最大軸長 L _{0max}
	D	Df	PCD	K	L	T	S				
HTK3	10	23	15	15	11.5	3.5	2.9	0.04	HT3S	3	300
HTK4								0.08	HT4S	4	
HTK5								0.12	HT5S	5	

表318：HTKWシリーズ寸法表

単位：mm

ナット型番	ナット主要寸法							許容トルク (N・m)	ステンレス・ 六角スプライン軸型番	対辺 d	最大軸長 L _{0max}
	D	Df	PCD	K	L	T	S				
HTKW3	10	23	15	15	17.5	3.5	2.9	0.07	HT3S	3	300
HTKW4								0.12	HT4S	4	
HTKW5								0.18	HT5S	5	

呼び番号 **HTK5 + HT5S × 200**

ナット型番

シングルタイプ	無記号
ダブルタイプ	W

 六角軸長さ (L₀)
 六角スプライン軸型番

注記：お客様のご要望に応じて、軸端加工も承ります。その際に別途打合せさせていただきます。