

コンクリート  $\phi 16.5$  ~  $\phi 21$  下穴  $\phi 6$  のプラグ用仕様  
 金工  $\phi 12.5$  ~  $\phi 16.5$  電池1パック以内の連続作業が可能。  
 木工  $\phi 18$   
 クイックロックチャック 5段クラッチ プレーキ付 LEDライト  
**IP56**

チャック	クイックロックチャック方式 (SDS プラス型シャックに対応)										
回転数	〈18V〉 0~1,250回転/分 〈14.4V〉 0~1,000回転/分										
打撃数	〈18V〉 0~4,750回/分 〈14.4V〉 0~3,800回/分										
最大締付トルク	〈18V〉 13.5N・m 〈14.4V〉 12.5N・m										
ハンマードリル切替	別売チャックEZ9HX400・EZ9HX401で一般ドリルに										
クラッチ作動トルク	5段切替 (約1.5~5.4N・mまで約1.0N・mきざみ)										
本体寸法/質量*	<table border="0"> <tr> <td>〈18V 5.0Ah〉</td> <td>全長249×全高272×幅64mm / 2.55Kg</td> </tr> <tr> <td>〈18V 4.2Ah〉</td> <td>全長249×全高272×幅64mm / 2.55kg</td> </tr> <tr> <td>〈18V 3.0Ah〉</td> <td>全長249×全高256×幅64mm / 2.4Kg</td> </tr> <tr> <td>〈14.4V 5.0Ah〉</td> <td>全長249×全高264×幅64mm / 2.5Kg</td> </tr> <tr> <td>〈14.4V 4.2Ah〉</td> <td>全長249×全高264×幅64mm / 2.45kg</td> </tr> </table>	〈18V 5.0Ah〉	全長249×全高272×幅64mm / 2.55Kg	〈18V 4.2Ah〉	全長249×全高272×幅64mm / 2.55kg	〈18V 3.0Ah〉	全長249×全高256×幅64mm / 2.4Kg	〈14.4V 5.0Ah〉	全長249×全高264×幅64mm / 2.5Kg	〈14.4V 4.2Ah〉	全長249×全高264×幅64mm / 2.45kg
〈18V 5.0Ah〉	全長249×全高272×幅64mm / 2.55Kg										
〈18V 4.2Ah〉	全長249×全高272×幅64mm / 2.55kg										
〈18V 3.0Ah〉	全長249×全高256×幅64mm / 2.4Kg										
〈14.4V 5.0Ah〉	全長249×全高264×幅64mm / 2.5Kg										
〈14.4V 4.2Ah〉	全長249×全高264×幅64mm / 2.45kg										
振動3軸合成値	12.0m/s <sup>2</sup>										

■能力(目安・フル充電で)  
 ★コンクリート強度 2.4kN/cm<sup>2</sup>

		18V 5.0Ah	18V 4.2Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2Ah
穴あけのみ	コンクリート(φ3.5×深さ30mm)	約280穴	約250穴	約170穴	約190穴	約170穴
	コンクリート(φ8.0×深さ30mm)	約150穴	約130穴	約90穴	約140穴	約120穴
	コンクリート(φ10.5×深さ40mm)	約100穴	約90穴	約60穴	約85穴	約75穴
	コンクリート(φ12.5×深さ40mm)	約50穴	約45穴	約30穴	約45穴	約40穴
	コンクリート(φ16.5×深さ40mm)	約17穴	約15穴	約10穴	約11穴	約10穴
	木工・米松(φ18×深さ120mm)	約110穴	約100穴	約70穴	約100穴	約90穴
	金工ドリル-鉄(φ13×板厚1.6mm)	約170穴	約150穴	約100穴	約110穴	約100穴
	金工ホールソー-鉄(φ21×板厚1.6mm)	約50穴	約45穴	約30穴	約45穴	約40穴
ネジ締め	〈ノープラグビス作業〉コンクリート穴あけ(φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(φ4×25mm)	各約230本	各約200本	各約140本	各約160本	各約140本
	〈プラスチックアンカー作業〉コンクリート穴あけ(φ6×深さ30mm)+ネジ締め(φ4.5×25mm)	各約170本	各約150本	各約100本	各約140本	各約120本

■付属・別売品 ●:標準付属 ○:別売でご用意  
 注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ78A1						希望小売価格
		LJ2G	LS2G	PN2G	LJ2F	LS2F	X	
プラスチックケース	EZ9656	●	●	●	●	●	○	6,400円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	●	●	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	●● 2個付	○	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	○	●● 2個付	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	○	○	●● 2個付	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	○	○	○	●● 2個付	○	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	○	○	○	○	●● 2個付	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	○	○	○	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	○	○	○	○	○	○	14,000円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	○	○	○	○	2本組-600円(税抜)
ビットアダプター(SDS プラス型シャック)	EZ9HX403	●	●	●	●	●	○	2,000円(税抜)
ハンマードリル用ドリルチャック	EZ9HX400	○	○	○	○	○	○	4,500円(税抜)
ハンマードリル用ハンマーチャック	EZ9HX401	○	○	○	○	○	○	11,000円(税抜)
マルチハンマードリル用集じんカップ	EZ9X005	●	●	●	●	●	○	2,000円(税抜)
肩掛けベルト	EZ7880L3418	●	●	●	●	●	●	250円(税抜)

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は生産終了商品です。

**充電マルチハンマードリル別売品**

詳しくはP.91をご覧ください。

**【ビットアダプター(SDS プラス型シャック)】**

**EZ9HX403**  
希望小売価格**2,000円**(税抜)



**【マルチハンマードリル用集じんカップ】**

**EZ9X005**  
希望小売価格**2,000円**(税抜)



インパクト  
 マルチ  
 インパクト  
 ドリル  
 振動ドリル  
 ハンマー  
 マルチツール  
 バンドソー  
 全ネジ  
 切断工具  
 ケーブル圧着  
 切斷圧縮  
 ホルソー  
 シリコン  
 高圧洗浄機  
 ライト  
 クリーナー  
 スピーカー  
 扇風機  
 電池アダプタ  
 電池/充電器  
 替刃  
 先端工具  
 ケース