

NEW

2020年11月
発売予定



軸径φ10mm

EZ3582

希望小売価格**33,000**円(税抜)

POS 4549980 461990

- 穴あけ径
φ50~φ110 mm
- 切り込み深さ
ユニバーサルホルソー装着時:0~33 mm
バイメタルホルソー装着時(有効深さ): ※
φ65:34 mm, φ75:38 mm, φ100:38 mm
※ユニバーサルホルソーへの装着時の切り込み最大深さは一律33 mmです。
- 刃の寿命
超硬刃:約200穴
(コンパネφ70 mm、板厚12 mm)
- 本体寸法/質量
全高283×全幅φ153 mm / 1.05 kg

■穴あけ能力(目安:当社EZ74A3使用の場合)

| 材質 | 厚さ | 穴径 | 穴あけ数 | |
|--------|------|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | 14.4V 5.0Ah 使用の場合 (フル充電で) | 18V 5.0Ah 使用の場合 (フル充電で) |
| 石こうボード | 12mm | φ70mm | 約700穴 | 約1,000穴 |
| | | φ100mm | 約650穴 | 約950穴 |
| コンパネ | 12mm | φ70mm | 約140穴 | 約200穴 |
| | | φ100mm | 約70穴 | 約100穴 |
| ケイカル板 | 6mm | φ70mm | 約350穴 | 約500穴 |
| | | φ100mm | 約140穴 | 約200穴 |

■付属/別売品 ●:標準付属 ○:別売でご用意

| 品名 | 品番 | EZ3582 | 希望小売価格 |
|-------------------------|-------------|----------|---------------|
| 超硬刃(2本組) | EZ9SXB04 | ● | 5,600円(税抜) |
| 主刃(2本組) | EZ9SXB01 | ○ | 3,900円(税抜) |
| バイメタルホルソー | φ65 | EZ9DX065 | ○ 16,600円(税抜) |
| | φ75 | EZ9DX075 | ○ 18,600円(税抜) |
| | φ100 | EZ9DX100 | ○ 22,800円(税抜) |
| センタードリル (バイメタルホルソー用) | EZ3582L7101 | ○ | 2,600円(税抜) |
| プラスチックケース | EZ9676 | ● | 3,200円(税抜) |
| センタードリル (φ6金工ドリル) | EZ3580K7927 | ● | 900円(税抜) |
| 集塵カバー | EZ3582Y3001 | ● | 3,600円(税抜) |
| 集塵カバーキャップ | EZ3582H3001 | ● | 1,400円(税抜) |
| T型六角レンチ | EZ3582L7001 | ● | 700円(税抜) |
| 集塵カバー ネジ部用オイル | EZ3582F7001 | ● | 800円(税抜) |

《替刃の互換性について》

| | EZ9SXB04 | EZ9SXB01 |
|--------|----------|----------|
| EZ3582 | ○ | ○ |
| EZ3580 | ○ | ○ |

ダウンライト カッター



ドリルドライバーに装着するだけ



ご使用の際は充電ドリルドライバー
(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、9.6V)を
お使いください。

仕上がりキレイ

山落として高さピッタリ仕上がりキレイ。



山落とししないと設置後に影ができて
仕上がりレベルダウン。



ダウンライトカッター

- φ70~200mm丸穴あけがスピーディ。
- 山落としも同時にできて簡単。
- 穴径・深さ調節もラク。

石こうボード、ベニヤ板、コンパネ専用です。
他の材質には使用できません。



保護キャップを
付けた状態

軸径φ10mm

EZ3580

希望小売価格**24,500**円(税抜)

POS 4902710 869037

- 穴あけ径
φ70~φ200mm
- 切り込み深さ
0~33mm
- 山おとし
深さ0~16mm(最大切り込み深さ33mm時)
幅3~20mm
●天井材(化粧材含む)の厚みは17mm以上必要。
●山おとし刃は木材(ベニヤ、コンパネ)には使用できません。
- 刃の寿命
主刃:約400穴(φ150、石こうボード厚み12mm、刃の上下2回使用時)
山おとし刃:約200穴(山おとし深さ6mm、幅10mm時)

■本体寸法/質量*
全高237×全幅φ292mm / 1.2kg

■穴あけ能力(目安:当社充電ドリルドライバー使用の場合)

| 材質 | 厚さ | 穴径 | 穴あけ数 | |
|--------|-------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 14.4V EZ7441LJ2S 使用の場合 (フル充電で) | 12V EZ6470NKN 使用の場合 (フル充電で) |
| 石こうボード | 12mm | φ150mm | 約220穴 | 約80穴 |
| | | φ200mm | 約130穴 | 約55穴 |
| ベニヤ板 | 5.5mm | φ150mm | 約80穴 | 約45穴 |
| コンパネ | 12mm | φ100mm | 約70穴 | 約30穴 |

■付属/別売品 ●:標準付属 ○:別売でご用意

| 品名 | 品番 | EZ3580 | 希望小売価格 |
|------------------|-------------|--------|------------|
| 主刃(2本組) | EZ9SXB01 | ● | 3,900円(税抜) |
| 山おとし刃 | EZ9SXB02 | ● | 600円(税抜) |
| 超硬刃(2本組) | EZ9SXB04 | ○ | 5,600円(税抜) |
| 保護キャップ | EZ3580X7157 | ● | 1,800円(税抜) |
| センタードリル(φ6金工ドリル) | EZ3580K7927 | ● | 900円(税抜) |
| 六角レンチ(対辺3mm) | EZ3580K7867 | ● | 150円(税抜) |

ダウンライトカッター 純正刃

詳しくはP.93をご覧ください。

【主刃】

EZ9SXB01

希望小売価格
3,900円(税抜) (2本組)



【山おとし刃】

EZ9SXB02

希望小売価格
600円(税抜)



色の品番は補修用部品です。

インパクト
インパクト
ドリル
振動ドリル
ハンマー
マルチツール
バンドソー
全ネジ
切断工具
ケトル圧着
ホルソー
マルチマカナー
マルチマカナー
ライト
クリナー
ラジオ
スピーカー
扇風機
電池アダプタ
電池/充電器
替刃
先端工具
ケース