

電池パック

●ニッケル水素電池パック (Ni-MH) 注:充電時間は、周囲温度や電池パックの状態により多少長くなる場合があります。

| 電圧 | タイプ | 外観 | 品番 | 希望小売価格 | 箱入数 | | POS | 質量 | 充電時間 | | 適合充電器 |
|-------|---------------|----|---------|-------------|-----|----|----------------|--------|-------|---------------------|----------------------|
| | | | | | 内 | 外 | | | 急速充電時 | エコ充電時 ^{※2} | |
| 24V | 2.8Ah Nタイプ | | EZ9210S | 28,000円(税抜) | 1 | 5 | 4547441 616514 | 1,350g | 約30分 | 約45~85分 | EZ0L80 |
| 15.6V | 2.8Ah Nタイプ | | EZ9230S | 21,200円(税抜) | 1 | 5 | 4547441 616552 | 920g | 約27分 | 約45~85分 | EZ0L80 |
| 12V | 2.8Ah Nタイプ | | EZ9200S | 18,200円(税抜) | 1 | 5 | 4547441 616545 | 710g | 約22分 | 約45~85分 | EZ0L80 |
| | 1.9Ah Hタイプ | | EZ9108S | 15,600円(税抜) | 1 | 5 | 4547441 616507 | 560g | 約15分 | 約30~70分 | EZ0L80 |
| 9.6V | 1.9Ah Hタイプ | | EZ9188S | 13,800円(税抜) | 1 | 5 | 4547441 616521 | 440g | 約15分 | 約30~70分 | EZ0L80 |
| 7.2V | 1.9Ah Hタイプ | | EZ9168S | 12,000円(税抜) | 1 | 5 | 4547441 616538 | 340g | 約15分 | 約30~70分 | EZ0L80 |
| 2.4V | 2.8Ah Nタイプ | | EZ9221 | 5,000円(税抜) | 1 | 20 | 4547441 923070 | 150g | 約45分 | | EZ0L11 ^{※3} |

※2:エコ充電は周囲温度・電池温度によって充電時間が変わります。※3: EZ0L11に急速充電・エコ充電機能はありません。

●ニカド電池パック (Ni-Cd) 注:充電時間は、周囲温度や電池パックの状態により多少長くなる場合があります。

| 電圧 | タイプ | 外観 | 品番 | 希望小売価格 | 箱入数 | | POS | 質量 | 充電時間 | 適合充電器 |
|------|---------------|----|--------------------|------------|-----|----|----------------|------|------|--------|
| | | | | | 内 | 外 | | | | |
| 3.6V | 1.2Ah Cタイプ | | EZ9025 | 4,000円(税抜) | 1 | 5 | 4989602 348795 | 153g | 約15分 | EZ0L10 |
| 2.4V | 1.2Ah Dタイプ | | EZ9021 | 3,300円(税抜) | 1 | 20 | 4902710 228612 | 130g | 約15分 | EZ0L10 |
| | 0.3Ah Aタイプ | | EZ9023 | 2,000円(税抜) | 1 | 20 | 4547441 461268 | 35g | 約15分 | EZ0221 |
| | | | EZ9023U (キャップ付) | 2,100円(税抜) | 1 | 20 | 4547441 461251 | 35g | 約15分 | EZ0221 |

充電器

| | スライド式 リチウムイオン電池 専用急速充電器 | 急速充電器 | 急速充電器 | EZ9L20専用 充電器 | 充電器 | 急速充電器 | Rタイプ専用 充電器 (2段階充電機能付) | Rタイプ専用 充電器 | Aタイプ専用 充電器 |
|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 品番 | EZ0L81 | EZ0L80 | EZ0L21 | EZ0L20 ^{※4} | EZ0L11 | EZ0L10 | EZ0L30 | EZT003 | EZ0221 |
| 希望小売価格 | 15,000円(税抜) | 15,000円(税抜) | 9,400円(税抜) | 8,400円(税抜) | 12,000円(税抜) | 8,500円(税抜) | 9,200円(税抜) | 8,200円(税抜) | 5,000円(税抜) |
| 箱入数 | 内1 外1 | 内1 外5 | 内1 外1 | 内1 外1 | 内1 外1 | 内1 外5 | 内1 外1 | 内1 外5 | 内1 外10 |
| POS | 4547441 825954 | 4547441 327809 | 4549077 349095 | 4547441 883794 | 4547441 923063 | 4547441 329223 | 4547441 825961 | 4547441 461305 | 4989602 137214 |
| 電源 | AC100V 50-60Hz | | | | | | | | |
| 消費電力 | 198W | 198W | 27W | 26W | 30W | 33W | 42W | 42W | 7.9W |
| 本体寸法 | 幅120×長さ185×高さ65mm | 幅120×長さ185×高さ65mm | 幅96×長さ190×高さ61mm | 幅96×長さ190×高さ58mm | 幅96×長さ190×高さ61mm | 幅96×長さ190×高さ61mm | 幅96×長さ145×高さ60mm | 幅104×長さ145×高さ60mm | 幅54×長さ95×高さ33mm |
| 質量 | 900g | 960g | 520g | 430g | 590g | 570g | 520g | 430g | 70g |

※4:充電器EZ0L20は、電源を入ると通電はしますが、ランプはつきません。電池パックを差し込むと、ランプが充電状態を表示し、フル充電完了になると消灯します。ランプがすぐに消灯する場合は、フル充電状態です。

リチウムイオン電池の充電には「実用充電」が便利

電池満タンの手前(約80%)まで一気に充電。
作業に十分使える容量まで短時間で充電できます。
(右図は18V 5.0A EZ9L54の場合)



■色の品番は生産終了商品です。

インパクト
ドライバー
マルチ
インパクト
ドリル
振動ドリル
ハンマー
マルチツール
バンドソー
全ネジ
カッター
切断工具
ケーブル圧着
ホルダー
ダシリアカッター
高圧洗浄機
ライト
クリナー
ブロワー
ラジオ
スピーカー
扇風機
電池アダプタ
電池/充電器
先端工具
ケース