

# プラネット 水



散水

灌漑

給排水

- 特長
  - ・繊維補強により耐圧性を向上させています。
  - ・ハイクラスのガーデンホースです。
- 使用温度
  - ・-20℃~60℃
- 色
  - ・グリーン、ブルー

## ■標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	価格欄 (記入用)
	内径	外径			
PN-15	15	20	50	0.4	
PN-18	18	24	50	0.6	
(PN-25)	25	31	50	0.6	

※ ( ) は受注生産品です。色はグリーンのみ。

# クロネット 水



散水

灌漑

給排水

- 特長
  - ・繊維補強により耐圧性を向上させています。
  - ・紫外線の透過を防ぎ、藻の発生を防止します。
- 使用温度
  - ・-20℃~60℃
- 色
  - ・クロ

## ■標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	価格欄 (記入用)
	内径	外径			
KN-15	15	20	50	0.4	
KN-18	18	23	50	0.4	
KN-25	25	30	50	0.4	